


备注：

1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：MAX16.0；
4. 额定电流/电压：30A+5A/
   125V+60V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：500V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。

Ordering Information

HC-M25- * NP - * ** - * ** - *

- 针组：默认=单针；2=两针组合；3=三针组合
- Pin
- 对接锁紧：默认=自锁；1=螺纹
- Nature：PN=插针公头；PT=插针母头；SN=插孔公头；ST=插孔母头
- 默认=圆形；SQ=方形
- 组装：默认=单座子；RA=组装式；TL=螺丝锁线组装式
- 组装角度：默认=180°；90=90°
- L=**mm(包胶带线)：L100=100mm；L200=200mm；……

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL.	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVE		产品名称 TITLE	M25 3+9Pin 自锁插孔母头 包胶带线 90°	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-M25-D12P-SF-LX-90	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章