
备注：
1. 铜针：实心镀金端子；
2. 材料：PA66；
3. 线径范围：MAX13.5；
4. 额定电流/电压：15A/300V；
5. 防水等级：IP67；
6. 耐电压：1500V；
7. 绝缘电阻：≥100MΩ；
8. 接触电阻：≤10mΩ；
9. 产品符合环保要求。



Ordering Information

HC-M19- ＊ NP - ＊ ** - ＊ ** - ＊

针组	Pin	对接锁紧	Nature	默认=圆形	组装	组装角度
默认=单针 2=两针组合 3=三针组合		默认=口锁 1=螺纹	PM=插针公头 PF=插针母头 SM=插孔公头 SF=插孔母头	SQ=方形	默认=单座子 RA=组装式 TL=裸丝锁线组装式 L＊＊mm(包胶带线) L100=100mm L200=200mm	默认=180° 90=90°

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING					
			DIM	TOL.	审 核 CHECK	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	M19 4Pin 自锁插针母头 包胶带线	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-M19-4P-PF-LX	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°						

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章