



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267








电路原理图



线路板开孔尺寸图

⌀3.50mm三级公头详图



技术要求

1. 额定值：DC 30V 0.5A;
2. 接触电阻：≤30mΩ；
3. 绝缘电阻：≥100MΩ；
4. 耐　压：AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-30N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 使用寿命：5000次;

序号	零件名称	编　号	材　料	电 镀	数量	备 注
5	平 片	PJ-302-05	黄铜 H62 T=0.3	铜 锡	1	
4	铜 套	PJ-302-04	黄铜棒 H62	铜 锡	1	
3	弹 片	PJ-302-03	猛钢带 T=0.2	铜 锡	1	
2	弯 脚	PJ-302-02	黄铜 H62 Y=0.3	铜 锡	1	
1	基 座	PJ-302-01	PBT		1	黑

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: PJ-302 单声道	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW-PJ302-190B
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2405081040
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1