



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267










技术要求


1. 额定值：DC 30V 2A;
2. 接触电阻：≤30mΩ;
3. 绝缘电阻：≥100MΩ;
4. 耐　压：AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-30N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 使用寿命5000次;

序号	零件名称	编　号	材　料	电　镀	数 量	备 注
6	前 盖	DC-044H-06	不锈钢　T=0.1	清 洗	1	
5	外 壳	DC-044H-05	黄铜　Y=0.2	镀 镍	1	
4	插片	DC-044H-04	铁皮 Y=0.35	铜锡	1	
3	圆 针	DC-044H-03	黄铜棒	铜锡	1	
2	弹 片	DC-044H-02	磷铜 T=0.3	镀银	1	
1	基 座	DC-044H-01	PPA		1	黑




线路板开孔尺寸图

φ5.50mm公头详图



电路原理图



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-044H
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC044H-XXXB
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO. / DRAW NO: HYC-2610161625
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1