



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267













P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐　压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

PJ-339	PJ-339-1	PJ-339-2	PJ-339-3
			

SCHEMATIC

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
7	PJ-339-7P-07	后　盖	1	PBT	黑　色	
6	PJ-339-7P-06	盖　脚	1	磷　铜	T=0.3	镀　银
5	PJ-339-7P-05	平　片	2	黄　铜	T=0.3	镀　银
4	PJ-339-7P-04	插　片2	1	磷　铜	T=0.25	镀　银
3	PJ-339-7P-03	插　片1	1	磷　铜	T=0.25	镀　银
2	PJ-339-7P-02	弯　脚	2	磷　铜	T=0.25	镀　银
1	PJ-339-7P-01	基　座	1	PBT	黑　色	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: PJ-339 7P
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW02-PJ3397P-690B
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610161102
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO. 1 OF 1