



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267











线路板开孔图

ø3.50mm三级公头详图



电路原理图



技术要求

1. 额定值：DC 30V 0.5A;
2. 接触电阻：≤30mΩ;
3. 绝缘电阻：≥100MΩ;
4. 耐　压：AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-30N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 使用寿命5000次;

序号	零件名称	编　号	材　料	电　镀	数　量	备　注
7	铜 套	PJ-352-07	黄铜 H62	铜 锡	1	
6	基 座	PJ-352-06	PBT		1	黑
5	5#弹片	PJ-352-05	黄铜 H62 Y=0.5	镀 银	1	
4	4#接触片	PJ-352-04	黄铜 H62 Y=0.3	镀 银	1	
3	3#弹片	PJ-352-03	磷铜C5191 Y=0.2	镀 银	1	
2	2#接触片	PJ-352-02	黄铜 H62 Y=0.3	镀 银	1	
1	1#接触脚	PJ-352-01	磷铜C5191 Y=0.2	镀 银	1	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: PJ-352
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-PJ352-140B
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610160944
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO. 1 OF 1