











LED红灯额定值：2.0V 20mA

项　目	规　格
额定电负荷：	DC12V 50mA
绝缘电阻：	≥100MΩ
耐压强度：	AC250V 50Hz/1min
电气寿命：	80,000 cycles Min
机械寿命：	100,000 cycles
环境温度：	−25°c～+70°c
相对湿度：	(40 °C) ≤95%
接触电阻：	≤0.03Ω
行程：	0.2±0.05mm
动作力：	250gf±30gf

序号	名　称	数量	材　料	镀涂　颜色
E	卡　件	1	铜 镀 银	银　色
D	接 触 簧 片	1	不 锈 钢	银白色镀银
C	L E D 灯头(红灯)	1		透 明 色
B	底　座	1	PPA	黑　色
A	手　柄	1	PPA	白　色

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计	黄彬	标准化		
校对		审 定	罗小春	
审核	张伟			
工艺		日 期	2020.8.25	

阶段标记	数量	重量	比例
共　张		第　张	

6*6-7.2带灯

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

规格名称： HX 6x6x7.2CJ-LED-R

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co.,Ltd
Tel:0755-23086569 Email: shouhan3@so-han.com

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：**轻触开关**

规格型号 Part No：HX 6x6x7.2CJ-LED-R

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司