


www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267







PCB.端子尺寸图
TOP VIEW

电 路 图

主要技术性能

1.额定电负荷： 30V 0.5A;

2.接 触 电 阻：≤30mΩ;

3.绝 缘 电 阻：≥100MΩ;

4.耐 压：AC500V(50Hz)/min;

5.插 拔 力：3~20N;

6.寿 命：5,000次。

代号	零 件 名 称	数量	材 料	备 注
7	左定片端子(7#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.20mm	D.L1Ag
6	左簧片端子(6#)	1	锡青铜带t=0.20mm	D.L1Ag
5	上接触端子(5#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.20mm	D.L1Ag
4	右定片端子(4#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.20mm	D.L1Ag
3	右簧片端子(3#)	1	锡青铜带t=0.20mm	D.L1Ag
2	右接触端子(2#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.20mm	D.L1Ag
1	基 座	4	PPA工程塑料	黑色

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: PJ-342 铜头前插后贴
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-PJ342JT-142B
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610160910
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1