


2CL79 型产品参数表

反向重复 峰值电压 V_{RRM} kV	平均整流 电 流 $I_{F(AV)}$ mA Ta=30°C	最大浪涌 电 流 I_{FSM} A	正 向 峰值电压 V_{FM} V Ta=25°C $I_{FM}=10mA$	最大直流反向电流		最大反向 恢复时间 T_{rr} nS Ta=25°C $I_F=2mA$ $I_{RM}=4mA$	最大结 电 容 Cj Pf f=1MHZ $V_R=0V$
				I_{RM1} μA Ta=25°C $V_R=25KV$	I_{RM2} μA Ta=100°C $V_R=25KV$		
25	5.0	0.5	50.0	2.0	5.0	100	1.0



标 志 及 尺 寸

标志颜色：蓝色

单 位：mm

鞍山圣罗佳高压器件有限公司