

规格书

SPECIFICATION

客 户

CUSTOMER:

品 名

DESCRIPTION: 2.4G 小折叠天线 11CM 镀黑 SMA 内螺内针

客户承认 (CUSTOMER APPROVAL)

确 认 结 果	工 程
<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2018 年 (YEAR)	月 (MONTH) 日 (DAY)

产品主要参数:

主要技术参数		Main Technical Specifications	
频率范围 (MHz)	2400-2500	Frequency Range(MHz)	2400-2500
电压驻波比	≤ 1.5	VSWR	≤ 1.5
增益 (DBi)	3	Gain(DBi)	3
输入阻抗 (Ω)	50	Input Impedance(Ω)	50
最大功率 (W)	50	Max input power(W)	50
极化形式	全向	Polarization Type	omnidirectional
接口形式	SMA 内螺内针	Connector Type	SMA (Male pin)
天线高度 (mm)	108	Antenna height (mm)	108

产品图片: 直立时:10.8cm, 折叠后: 8.8CM

