

E	1	2	3	4	5	6
D						
C						
B						
A						

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: 100±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

深圳市华灿天禄电子有限公司

名称	单位	图幅
轻触开关	mm	A4
TACT SWITCH		
TC-6610-9.5-100G		

序 号	名 称	数 量	材 料	镀层/颜色	备 注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	

电路图

未注公差 General tolerance	设计 Design:	校对 Check:	审核 Auditing:	批准 Approve:
X. ±0.20	X° . ±1°			
.X ±0.15	.X° ±0.5°			
.XX ±0.05	.XX° ±0.1°			
.XXX ±	.XXX° ±			