



开发板参数说明	
型号	无刷电机FS9650AH空调内机开发板
尺寸	
PCB	双层
芯片	FS650AH
功率管输入	无
输入端口	仿真器接口（下载端口）；电源接口；霍尔输入接口；PWM输入接口
输出端口	UVW相输出；FG信号输出
其他	HALL：短接J4\J5\J6的1、2脚；FOC：短接J4\J5\J6的2、3脚
备注	5-28V;20-40mA



Development board parameter	
Model	Brushless Motor FS9650AH DEMO
Size	43*33mm
PCB	Double -layer
MCU	FS9650AH
Input port	Power input;PWM signal input; Hall signal input;JTAG
Output port	FG signal output; UVW phase output
Other	Support single and dual sampling resistor mode
	J4/J5/J6：Single -resistant FOC short connection 1, 2 pins；
	Double resistance FOC short connection 2, 3 pin
Remark	5-28V，20-40mA