


三相电机功率部分

三相桥电路





单电阻法 计算电流 估算位置






双核主控芯片+前级驱动







用户接口 切辅电




电源1 +24V转+12V



温度检测 信号检测



电源及电机绕组接口



模块说明
电源+24V，+12V，+5V及电压检测；
MCU(仿真口)；
功率部分及电流检测；
各种信号检测电路
接插件、定位孔及电源测试点；
电流 位置估算等。

100pF - 101
1nF - 102
10nF - 103
100nF - 104
1uF - 105
4.7uF - 475
10uF - 106

Title	FU6572L-XCQ-DEMO-V1.0	24VDC/
Size A3	Number	Revision
Date: 12/08/2022		Sheet of
File: D:\应用方案项目\..\FU6572L-XCQ-DEMO-V1.0.SchDoc		Drawn By:

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity