



开发板参数说明	
型号	无刷电机FT8061L开发板
尺寸	
PCB	双层
ASIC	FT8061L
功率管输入	6个N MOS管
输入端口	仿真器接口（下载端口）、霍尔接口、电源接口、SPI调试接口、PWM调速接口、FR正反转接口
输出端口	UVW相输出、FG信号输出
其他	支持单双三电阻采样、3个拨动开关、1个VSP调速旋钮 （J2 1\2\3连接无感双电阻FOC、J3 4\5\6连接有感双电阻FOC）
备注	电压110-220V AC;最大功率200W



Development Board Parameters	
Model	Brushless Motor FT8061L DEMO
Dimension	
PCB	Double -layer
ASIC	FT8061L
Power Tube Input	6N MOS
Input port	JTAG; Hall input; Power input;I2C input;SPI input
Output Port	UVW phase output
Others	Support single/dual/triple-shunt sampling;4 Toggle Switches; J2:Sensorless dual resistance FOC connection 1, 2, 3 pin;J3:Sensor dual resistance FOC connection 1, 2, 3 pin
Remarks	Maximum voltage input 220V AC;Maximum powe 200W