



开发板参数说明	
型号	无刷电机FU6866Q1开发板
尺寸	
PCB	双层
MCU	FU6866Q1
串口	无
SPI	无
功率管输入	6个N MOS管
编码器	无
输入端口	电源输入、下载烧录端口、霍尔信号输入、CAN信号输入、PWM信号输入、LIN信号输入、IGN信号输入
输出端口	UVW相输出
其他	支持单采样电阻模式
备注	6.5-18V电源输入，最大电流限制30A



Development Board Parameters	
Model	Brushless Motor FU6866Q1 DEMO
Dimension	
PCB	Double -layer
MCU	FU6866Q1
Serial Interface	None
SPI	None
Power Tube Input	6N MOS
Encoder	None
Input Port	Power input;JTAG; Hall signal input;CAN signal input;PWM signal input;LIN signal input;IGN signal input
Output Port	UVW phase output
Others	Support single-shunt sampling;
Remarks	6.5-18V Voltage Input，Maximum current 30A