

Static Eliminator

QUICK/440AS




QUICK/440AS 交流型离子风机



▲ 特点

- 小巧便携，灵活部署：体积紧凑，支持多角度调节，适配工作台、流水线、实验台等多场景。
- 高效中和，覆盖广域：可调速风扇输出大范围高密度离子气流，快速中和静电，提升作业效率。
- 耐用可靠，维护便捷：漏磁式高压变压器抗短路、寿命长；内置离子发射针一键清洁装置，无需拆机；工业级金属外壳坚固耐腐蚀。
- 离子平衡度支持校准调节，性能持久稳定，显著简化用户定期自主维护流程。



PCB组装


▲ 参数规格

型 号	功率	外形尺寸	输出电压	离子平衡度	离子风区有效范围	重 量
QUICK440AS	16W(Max)	186x85x245mm	AC 5.6KV	≤±10V	400mmx1500mm	约2.9kg

▲ 三种放置方式



台式




悬挂式




夹台式

▲ 风区有效范围



注 测试条件：大风量 ($\approx 24\text{m}^3/\text{min}$) 28°C 62%



测试示意图