







主要参数:

1. 额定电压. 电流:125V/1.5Amax
2. 接触电阻:40mΩ Max初始态
3. 绝缘电阻:500MΩMin,
4. 耐 电 压:DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5° C, 3±0.5S
7. 机械寿命:750 CYCLES MIN
8. 工作温度: -25℃ to 85℃



PC Board Layout

4	LED	L-黄 R-绿	镀锡	
3	外壳	SUS	镀镍	
2	端子	磷铜	触点镀金	
1	底座	LCP	黑色	
序号	产品名称	材料	处理	备注

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: RJ45-8P/8C CB4.2 SMT 沉板4.2 带屏蔽 带灯无弹			
DRAWN: ZYH	DATE: 2026-04-21	PART. NO.	R-RJ45M08P-CB08		
		UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-RJ45-0532	REV.	A CH02