








PC Board Layout

主要参数:

1. 额定电压. 电流:125V/1.5Amax
2. 接触电阻:40mΩ Max初始态
3. 绝缘电阻:500MΩMin,
4. 耐 电 压:DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5° C, 3±0.5S
7. 机械寿命:750 CYCLES MIN
8. 工作温度: -25℃ to 85℃

序号	产品名称	材料	处理	备注
3	外壳	黄铜	镀镍	
2	端子	磷铜	触点镀金	
1	基座	LCP	黑色	

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: RJ45-8P/8C 沉板 SMT 板上7.5 带屏蔽 半包			
DRAWN: ZYH	DATE: 2026-04-21	PART. NO.	R-RJ45M08P-CB07		
		UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-RJ45-0533	REV.	A CH02