







主要参数:

1. 额定电压. 电流: 125V/1.5Amax
2. 接触电阻: 40mΩ Max初始态
3. 绝缘电阻: 500MΩMin,
4. 耐 电 压: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5° C, 3±0.5S
7. 机械寿命: 750 CYCLES MIN
8. 工作温度: -25°C to 85°C



PC Board Layout



|    |      |         |      |    |
|----|------|---------|------|----|
| 4  | LED  | L-黄 R-绿 | 镀锡   |    |
| 3  | 外壳   | SUS     | 镀镍   |    |
| 2  | 端子   | 磷铜      | 触点镀金 |    |
| 1  | 基座   | LCP     | 黑色   |    |
| 序号 | 产品名称 | 材料      | 处理   | 备注 |

| TOLERANCE TABLE |       |
|-----------------|-------|
| .0              | ±0.30 |
| .00             | ±0.20 |
| .000            | ±0.05 |

|                   |                         |                                                    |                 |       |        |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| APPROVED:         | DATE:                   | Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司<br>CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD |                 |       |        |
| CHECKED:          | DATE:                   | TITLE:<br>RJ45-8P/8C CB4.2 弯插 沉板4.2 带屏蔽 带灯无弹       |                 |       |        |
| DRAWN:<br><br>ZYH | DATE:<br><br>2026-04-21 | PART. NO.                                          | R-RJ45R08P-CB06 |       |        |
|                   |                         | UNIT                                               | mm              | SCALE | free   |
|                   |                         | FILE NO.                                           | Ckmtw-RJ45-0230 | REV.  | A CH02 |