






规格:

材料=黄铜

表面处理:

镀镍 $1\mu\text{m}$

镀锡 $4\mu\text{m}$

电气参数:

电流额定值=最大2安培





接触电阻=最大 $20\text{m}\Omega$

环境:

工作温度= -55°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$

包装:

2500/盘卷



温州荣和五金有限公司

零件名称 测试点、测试环 RH-S1751-46R

材料: 黄铜

公差: ± 0.05

日期: