






PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	12.90~13.10	18.9~19.1
1.25~2.00	12.90~13.10	19.1~19.2

- NOTES:
- Rating:
CQC 10A 250V AC 6(8)A 250V AC
8A/128A 250V AC T105/55
UL cUL 16GPA 125V AC
13(7)A 250V AC T105/55
VDE ENEC 6(4)A 250V AC T85/55
KC 6(4)A 250V AC T85/55
TUV 10A 250V AC T125/55
 - Circuit Diagram: 2P ON-OFF
 - Terminal Strength: ≥80N
 - Electrical life: ≥10000cycles
 - Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min
Terminals to Button: 3000VAC 1min
Leakage Current: 1mA
 - Current resistance: ≤50mΩ (initial)
 - Insulation resistance: ≥100MΩ
 - Body Materil: NYLON 66 94V-2(0)



7	底座	1	PA66		
6	弯端	1	紫铜+银合金触点	镀锡	
5	中端	1	紫铜	镀锡	
4	接触桥	1	紫铜+银合金触点	镀银	
3	套管	1	铁	镀镍	
2	弹簧	1	碳素钢丝	回火	
1	按钮	1	PA66		
序号	序号	数量	材料	处理	备注



公司 专用章			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称	RS601A（船型开关）	版 本 REV.	A
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号	RS601A-1010011TBB-8G	单 位 UNITS	mm
	1	初版发行	X.XX	±0.20	比 例 SCALE		PART NO.			
	序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET
			Angle	±3.0°						