




- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
  2. 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
  3. 额定电压: 100V, AC。
  4. 接触电阻:  $\leq 0.05\Omega$ 。
  5. 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ 。

| MATING HEIGHT | (M)H1 | (F)H2 |
|---------------|-------|-------|
| 5.00          | 4.70  | 3.70  |

| NO. of contacts | Dimensions |       |       |
|-----------------|------------|-------|-------|
|                 | A          | B     | C     |
| 20              | 7.20       | 13.80 | 12.20 |
| 30              | 11.20      | 17.80 | 16.20 |
| 40              | 15.20      | 21.80 | 20.20 |
| 50              | 19.20      | 25.80 | 24.20 |
| 60              | 23.20      | 29.80 | 28.20 |
| 70              | 27.20      | 33.80 | 32.20 |
| 80              | 31.20      | 37.80 | 36.20 |
| 90              | 35.20      | 41.80 | 40.20 |
| 100             | 39.20      | 45.80 | 44.20 |
| 120             | 47.20      | 53.80 | 52.20 |
| 140             | 55.20      | 61.80 | 60.20 |
| 160             | 63.20      | 69.80 | 68.20 |
| 180             | 71.20      | 77.80 | 76.20 |
| 200             | 79.20      | 85.80 | 84.20 |

Ordering Information

HC-PBB 08 - \* - N - \* - H\* - \*\* - R - P -04

PITCH  
05=0.5mm  
08=0.8mm

1= 单槽  
2= 双槽

No. of Pins (Pin#)  
20P~200P

Nature  
M=Male  
F=Female

Plastic Height(H1)  
H3.7=3.7mm

Contact Plating  
G:Gold  
S:Gold Flash  
T:Gold/Tin (金锡合金)

R=Reel  
+Cop (带盖)

Post (引脚)

|    |                        |                     |
|----|------------------------|---------------------|
| ③  | 0.8 Pitch B型立式 BTB母座吸盖 | 不锈钢                 |
| ②  | 0.8 Pitch B型立式 BTB母座端子 | 铜合金/表面镀锡/点镀金        |
| ①  | 0.8 Pitch B型立式 BTB母座胶芯 | LCP UL94 V-0, 颜色:本色 |
| 序号 | 品名                     | 材质                  |

|        |                     |                |
|--------|---------------------|----------------|
| 1      | 初版发行                |                |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| GENERAL TOLERANCE |                   |
| DIM               | TOL               |
| X.X               | $\pm 0.30$        |
| X.XX              | $\pm 0.20$        |
| X.XXX             | $\pm 0.10$        |
| Angle             | $\pm 3.0^{\circ}$ |

|               |  |
|---------------|--|
| 制图 DRAWING    |  |
| 审核 CHECK      |  |
| 批准 APPROVAL   |  |
| 比例 SCALE      |  |
| 投影 Projection |  |



深圳市华灿天禄电子有限公司  
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

|               |                               |          |     |
|---------------|-------------------------------|----------|-----|
| 产品名称 TITLE    | BTB 0.8 单槽 母座 立贴 带柱 编带+盖      | 版本 REV.  | A   |
| 产品料号 PART NO. | HC-PBB08-1-N-F-H3.7-XX-R-P-04 | 单位 UNITS | mm  |
| 材料 MATERIAL   |                               | 页次 SHEET | 1/1 |