





H
1.5
2.0

电路简图
SCHEMATIC



印制线路板
Recommended P.C.B layout



- 1、工作电压 Working Voltage: 12V DC;
- 2、工作电流 Working Current: 0.1A;
- 3、接触电阻 Contact Resistance: $\leq 100m\Omega$;
- 4、绝缘电阻 Insulation Resistance: $\geq 100M\Omega$;
- 5、动作力 Press Force: $160\pm 20gf$;
- 6、寿命 Life: >10,000次。

5	盖 板	黄铜	-----	表面镀银
4	推 柄	PA46	黑 色	-----
3	簧 片	镀铜	-----	表面镀银
2	基 座	PA46	黑 色	-----
1	端 子	H62Y	-----	表面镀银
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK

		单位 UNIT	mm	深圳市泰华电子有限公司 <i>TaiHua Electronics Co.,Ltd</i>		
		比例 SCALE				
x. ±0.5	x.*±	核准:	吕灿东	版本:	A0	产品名称 Production name
. x±0.30	. x *±	APPROVED BY		页次:	1/1	产品料号 Product No
. xx±0.20	. xx *±	审核:	徐章雄	日期:		客户料号 Client No
. xxx±0.05	. xxx *±	CHECKED BY				
		制图:	封文辉			
		DRAWN BY				