

RoHS
REACH

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		

B

C





D

E

F


G

H




PCB线路板安装图(±0.2)

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度	±1°		



电路图



- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 260g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(白色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

设 计	S H	产品名称: 轻触开关	
审 核	Z F C	图面单位	A4 MM
标准化		比例	1:1
批 准	L P J	重量	
		页码	1/1
		版次	A/0
		产品料号: TC-6626-5.0-260-Z	
		产品规格: 6*6中脚圆座脚长6.0	
		深圳市富港科技有限公司	