

项目 Mapx	修改内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘电阻: Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Material:

- 塑胶: Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
- 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 外壳: Shell: Copper Alloy SPCC

电镀: Finish:

- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area
Tin On Solder Talls
端子四周镀50U”(MIN)镍,镀金1U”
- 外壳: Shell:
四周镀80U”(MIN)镍

Nickel Plating

造品图 MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司									
公差—毫米 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	USB-2.0BF90DU-B		
.X±0.20	.X±5°	日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	USB-2.0BF90DU-B		
.XX±0.10	.X±2°	审核 CHECKED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	BF 90度鼠标		
.XXX±0.02	.XX±1°	批准 APPROVE		画法 VIEW				版本 VER	A0	页数 SHEET	005