



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

High photosynthesis 台高(H)	The female seat height 母座半高(H1)	The male seat height 公座半高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTB0810G-2*4PAL1	2*4	2.40	3.45	5.10	4.20	4.00
BTB0810G-2*5PAL1	2*5	3.20	4.25	5.90	5.00	
BTB0810G-2*6PAL1	2*6	4.00	5.05	6.70	5.80	
BTB0810G-2*7PAL1	2*7	4.80	5.85	7.50	6.60	
BTB0810G-2*8PAL1	2*8	5.60	6.65	8.30	7.40	
BTB0810G-2*9PAL1	2*9	6.40	7.45	9.10	8.20	
BTB0810G-2*10PAL1	2*10	7.20	8.25	9.90	9.00	
BTB0810G-2*11PAL1	2*11	8.00	9.05	10.70	9.80	
BTB0810G-2*12PAL1	2*12	8.80	9.85	11.50	10.60	
BTB0810G-2*13PAL1	2*13	9.60	10.65	12.30	11.40	
BTB0810G-2*14PAL1	2*14	10.40	11.45	13.10	12.20	8.00
BTB0810G-2*15PAL1	2*15	11.20	12.25	13.90	13.00	
BTB0810G-2*16PAL1	2*16	12.00	13.05	14.70	13.80	
BTB0810G-2*17PAL1	2*17	12.80	13.85	15.50	14.60	
BTB0810G-2*18PAL1	2*18	13.6	14.65	16.30	15.40	
BTB0810G-2*19PAL1	2*19	14.40	15.45	17.10	16.20	
BTB0810G-2*20PAL1	2*20	15.20	16.25	17.90	17.00	
BTB0810G-2*22PAL1	2*22	16.80	17.85	19.50	18.60	
BTB0810G-2*25PAL1	2*25	19.20	20.25	21.90	21.00	
BTB0810G-2*30PAL1	2*30	23.20	24.25	25.90	25.00	
BTB0810G-2*35PAL1	2*35	27.20	28.25	29.90	29.00	
BTB0810G-2*40PAL1	2*40	31.20	32.25	33.90	33.00	
BTB0810G-2*50PAL1	2*50	39.20	40.25	41.90	41.00	

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 125V, AC。
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

序号	品名	材质	TOLERANCE			深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd				
			X.±0.50	±1°		PART NO.	TITLE: 0.8 Pitch双槽立式 BTB公座业务图(单高1.0)			
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色	X.X±0.20		BTB0810G-2*NPAL1	MANUFACTURE DWG				
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金	X.XX±0.10							
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色	UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG				
			MATERILA	— — —	CHED: Olvia					
			FINISH	— — —	APPD: Ava		SCALE	SHEET		
							N:A	1/1		