



可定制

技术要求:

- 1.1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象;
- 1.2. 电线印字清晰, 无破损划伤;
- 1.3 端子与电线拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
- 1.4 电线两端100%导通, 无短/断路
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求



序号	名称	规格描述	数量	备注
1	胶壳	XY-SH1.0-4A41	1	打端剥皮: 2.0-2.5mm
2	端子	XY-SH1.0-31	4	按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连
3	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 红	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm;
4	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黑	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm;
5	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黄	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm;
6	电线	UL1571 28# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 白	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm;

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd				
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
.X±0.35	X.*± 5°	APR. Alex	TITLE: 单端镀锡 3MM SH1.0 4P 1571 28# 200MM			
.XX±0.25	.X*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-SH1.0-28B-200-DD3-4A			
.XXX±0.15	.XX*± 1°	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING	
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A