






6. 扭矩: 2.03Nm

[illegible]

工程专用章			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	07					 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL	审 核 CHECK								
			5 or more ±0.35	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE		PCB 焊接端子 厚度2.0 插板 抽牙 M5 2焊脚 16.5x9.1x4.7mm		版 本 REV.	A		
1	初版发行		2~5 ±0.25 0~2 ±0.15	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.		HC-M2052-1609-D914-07		单 位 UNITS	mm		
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1		


深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	PCB 焊接端子 厚度2.0 插板 抽牙 M5 2焊脚 16.5x9.1x4.7mm		版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-M2052-1609-D914-07		单位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL				页 次 SHEET
				1/1