






6. 扭矩: 3.39Nm

Type	Thickness	Screw Thread	Welding Feet	Series		Product No.	Material
Full Teeth 全牙型	0.6mm	M3 (雄牙)	(母牙)	08080808mm	0808 0808	产品序号	铁头 Copper (黄铜)
Partial Not. (半牙型)	1.0mm	M3 (雄牙)	(母牙)	10001010mm	1000 1000		铁头 Copper (黄铜)
Direct Gasket (垫圈片)	2.0mm	M4 (雄牙)	(母牙)		直接 垫片		铁头 Copper (黄铜)



工程专用章			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	07					 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD	
			DIM TOL	审 核 CHECK							
			5 or more ±0.35	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	PCB 焊接端子 厚度2.5 插板 铜垫片 M8 6焊脚 紫铜 17x22x27mm	版 本 REV.	A			
1	初版发行		2~5 ±0.25 0~2 ±0.15	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RG2586-1722-D1001RC-07	单 位 UNITS	mm			
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection	 材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1			




深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	PCB 焊接端子 厚度2.5 插板 铆垫片 M8 6焊脚 紫铜 17x22x27mm	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-RG2586-1722-D1001RC-07	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1