








主要技术规格:


1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.05\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 30,000 Cycles



电路图



PCB. 焊接图

				第一视角				名称:					
序号	部件名称	材料	备 注					3.2*4.2*2.5全白包脚260g					
1	基座	LCP	耐温280℃（白色）										
2	嵌件	黄铜	镀银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例	一般公差		型号:	
3	簧片	不锈钢	覆银	设 计		LJ	2016.05.02		单 位	mm	>0.5~2	±0.10	TAT-324225-TG
4	按钮	PPA&硅胶	耐温280℃	审 核		LJ	2016.05.02		重 量		>2~5	±0.25	东莞市高钺达电子科技有限公司
5	盖板	黄铜	镀锡	批 准		ZAJ	2016.05.05				>5~10	±0.30	
											角度	±0.5°	