


Kinghelm®



NOTES:

1. ELECTRICAL:
1.1. VOLTAGE RATING:DCV 300V 10MS
1.2. CONDUCTANCE RESISTANCE: 3.0 OHM/MAX.
1.3. INSULATION RESISTANCE: 5.0M OHM/MIN.
1.4. THE CABLE SHOULD BE 100% ELECTRICAL TEST
1.5. IT SHOULD BE NO ANY OPEN/SHORT, MISWIRING AND INTERMITTENT FAILURES.
2. MATERIAL:
2.1. SEE TABLE
3. ALL COMPONENTS ARE RoHS COMPLIANT.

序号	名称	材质	数量
1	端子	国产I-PEX ,1.37 4代端子, 镀金	1
2	同轴线	RF1.37黑线, OD:1.30mm	1

				未注公差（所有单位均为mm）		型 号：		KHA-(RG1.37)-TX80-IPEX4-221		深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRONIC CO.,LTD.		
				X.	±0.3							
版本	修改内容	修改人	日期	.X	±0.25	日 期：		2026.9.02		绘 图：		
				.XX	±0.15	图 号：				审 核：		
				X°	±1°							