






版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2016/5/4
B	按实物更新	---	2025/8/19



建议PCB尺寸

1. 电气特性

1.1 阻抗: 50欧姆

1.2 工作频率: DC~3 GHz

1.3 S.W.R.: ≤ 1.3


1.4 工作电压: 500V/最大值

1.5 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

3	中心针	黄铜	镀金	1
2	胶芯	PTFE	白色	1
1	本体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086) 769-81153906
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1	
图号 Drawing NO	料号 Part Number		DOSIN-801-0066	产品名称 Product name
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing
		零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10		审核 Check
		角度 angle $\pm 3^{\circ}$		客户确认 Customer confirmation