





RoHS Compliant



主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 95%(40℃)

2. 额定负荷: 6.5A 20V DC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐 压: 250V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~60N

7. 寿命: ≥ 5000 次

6	包 圆	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
5	铜 壳	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
4	左长针	2	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn			
3	右长针	2	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn			
2	后 盖	1	PBT				
1	基 座	1	PBT				
序号	名 称	数量	材 料	处 理	单件 质 量	总计 量	备 注

深圳市敏连达科技有限公司
Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.

品名 (ITEM NO)

5) MPC 插头

料号(PART NO)

MLD-MPC-405-1

单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇