

HoT贴片汇流条系列规格书

产品特点

- ① 紫铜镍打底，防氧化能力强
- ② 表面镀锡，焊接效果良好
- ③ 过流强，散热快
- ④ 符合ROHS要求和无卤要求
- ⑤ 符合车规AEC-Q200测试。

产品应用

- ① 辅助PCB铜箔过流
- ② 辅助散热，优化温升
- ③ 大电流场景
- ④ 电源、变频器、家电、汽车电子、无人机、机器人等应用场景




产品型号

选型示例：HoT-2-4.5-11-I-H-L-D


<u>H</u> ↓	<u>T</u> ↓	<u>2</u> ↓	<u>4.5</u> ↓	<u>11</u> ↓	<u>I</u> ↓	<u>H</u> ↓	<u>L</u> ↓	<u>D</u> ↓
制造商	产品系列	产品厚度	产品宽度	产品长度	产品形状	材质	特殊说明	编带
Ho 毫欧电子	汇流条	2mm 3mm	4.5mm 5mm	11mm 20mm 25mm	I=直片 IK=带孔 (没有K表示不带孔)	H=黄铜 T=碳钢 P=纯镍 AL=铝 Q=漆包线 G=Q235A 没字符=默认紫铜	L=镀亮锡 W=镀雾锡 N=镀雾镍 J=镀金 Y=镀银 B=不电镀 G=镀亮镍	D=编带 (没有D代表不编带)

具体参数请查看下页详情


产品结构

1	紫铜	
2	表面先镀镍2-6um, 再镀锡3-9um	




产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB1197	汇流条	HoT-0.2-1.2-8.7-I-H-N	0.2	1.2	8.7	无	无	无
HoCB2488	汇流条	HoT-0.2-4-14-I-W	0.2	4	14	无	无	无
HoCB2486	汇流条	HoT-0.2-4-14-I-N	0.2	4	14	无	无	无
HoCB1622	汇流条	HoT-0.2-5-30-I-TG-W	0.2	5	30	无	无	无
HoCB1624	汇流条	HoT-0.2-8-30-I-TG-W	0.2	8	30	无	无	无
HoT01470	汇流条	HoT-0.25-1.3-3.2-0R-I-TG-W-D	0.25	1.3	3.2	有	有	12000pcs
HoT01492	汇流条	HoT-0.25-1.5-5.2-0R-I-TG-W-D	0.25	1.5	5.2	有	有	12000pcs
HoCB1126	汇流条	HoT-0.3-3-10-I-B	0.3	3	10	无	无	无
HoCB1210	汇流条	HoT-0.3-6-12-I-P-B	0.3	6	12	无	无	无
HoCB1091	汇流条	HoT-0.4-0.8-4-I-L	0.4	0.8	4	有	无	无
HoC05147	汇流条	HoT-0.4-0.8-5.8-I-W-D	0.4	0.8	5.8	有	有	15000pcs
HoCB0597	汇流条	HoT-0.4-1.0-3.5-I-W	0.4	1.0	3.5	有	无	无
HoC01943	汇流条	HoT-0.4-1.0-5.3-I-W-D	0.4	1.0	5.3	有	有	5000pcs
HoC01942	汇流条	HoT-0.4-1.0-6.7-I-W-D	0.4	1.0	6.7	有	有	1000pcs
HoCB0257	汇流条	HoT-0.4-1.3-2-I-W	0.4	1.3	2	有	无	无
HoC02143	汇流条	HoT-0.4-4-6-I-W-D	0.4	4	6	有	有	8000pcs
HoCB2293	汇流条	HoT-0.4-4-15-I-B	0.4	4	15	有	无	无
HoC04356	汇流条	HoT-0.4-5-8-I-W-D	0.4	5	8	有	有	8000pcs
HoC01366	汇流条	HoT-0.4-5-8-IK-L-D	0.4	5	8	有	有	8000pcs
HoCB2246	汇流条	HoT-0.4-5-10-I-W	0.4	5	10	有	无	无
HoCB2299	汇流条	HoT-0.4-5-15-I-N	0.4	5	15	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB2248	汇流条	HoT-0.4-5-20-I-W	0.4	5	20	有	无	无
HoCB2217	汇流条	HoT-0.4-5-32-I-W	0.4	5	32	有	无	无
HoCB2306	汇流条	HoT-0.4-5-32-I-N	0.4	5	32	有	无	无
HoCB1132	汇流条	HoT-0.4-6-9-I-W	0.4	6	9	有	无	无
HoC02290	汇流条	HoT-0.4-6-12-I-W-D	0.4	6	12	有	有	8000pcs
HoCB2295	汇流条	HoT-0.4-6-15-I-B	0.4	6	15	有	无	无
HoC01365	汇流条	HoT-0.5-1.5-6.35-I-W-D	0.5	1.5	6.35	有	有	15000pcs
HoCB2076	汇流条	HoT-0.5-2-3-I-W	0.5	2	3	有	无	无
HoCB0521	汇流条	HoT-0.5-2-11.5-I-W	0.5	2	11.5	有	无	无
HoCB1618	汇流条	HoT-0.5-2.5-5-I-W	0.5	2.5	5	有	无	无
HoCB1827	汇流条	HoT-0.5-2.5-35-I-W	0.5	2.5	35	有	无	无
HoC02219	汇流条	HoT-0.5-3-6-I-W-D	0.5	3	6	有	有	7000pcs
HoCB2520	汇流条	HoT-0.5-4-10-I-N	0.5	4	10	无	无	无
HoCB2522	汇流条	HoT-0.5-4-18-I-N	0.5	4	18	无	无	无
HoCB2524	汇流条	HoT-0.5-4-35-I-N	0.5	4	35	无	无	无
HoCB2500	汇流条	HoT-0.5-5-5-I-N	0.5	5	5	无	无	无
HoCB2502	汇流条	HoT-0.5-5-10-I-N	0.5	5	10	无	无	无
HoCB1751	汇流条	HoT-0.5-5-12-I-Y	0.5	5	12	无	无	无
HoCB1101	汇流条	HoT-0.5-5-13-I-W	0.5	5	13	无	无	无
HoCB2526	汇流条	HoT-0.5-5-22-I-G-N	0.5	5	22	无	无	无
HoCB2319	汇流条	HoT-0.5-6-20-I-G-N	0.5	6	20	无	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB2315	汇流条	HoT-0.5-7.5-16.5-I-G-N	0.5	7.5	16.5	无	无	无
HoCB1861	汇流条	HoT-0.5-8-20-I-W	0.5	8	20	无	无	无
HoC01930	汇流条	HoT-0.6-0.6-4.5-I-W	0.6	0.6	4.5	无	无	无
HoC01930	汇流条	HoT-0.6-5-8-I-W-D	0.6	5	8	有	有	7000pcs
HoC01931	汇流条	HoT-0.6-5-13-I-W-D	0.6	5	13	有	有	5000pcs
HoC01496	汇流条	HoT-0.65-6-10-I-W-D	0.65	6	10	有	有	6000pcs
HoCB1108	汇流条	HoT-0.8-0.8-4.5-I-W	0.8	0.8	4.5	无	无	无
HoC05023	汇流条	HoT-0.8-1.4-6-I-W-D	0.8	1.4	6	有	有	12000pcs
HoCB1960	汇流条	HoT-0.8-1.5-2-I-W	0.8	1.5	2	有	无	无
HoT00751	汇流条	HoT-0.8-1.5-3-I(1206)	0.8	1.5	3	有	有	4000pcs
HoC01983	汇流条	HoT-0.8-1.5-4.5-I-W-D	0.8	1.5	4.5	有	有	4000pcs
HoC01989	汇流条	HoT-0.8-1.5-5-I-W-D	0.8	1.5	5	有	有	12000pcs
HoCB2511	汇流条	HoT-0.8-1.5-10-I-W	0.8	1.5	10	有	无	无
HoCB2450	汇流条	HoT-0.8-1.5-15-I-W	0.8	1.5	15	有	无	无
HoCB1168	汇流条	HoT-0.8-2-3-I-W	0.8	2	3	有	无	无
HoCB0505	汇流条	HoT-0.8-2-4-I-W	0.8	2	4	有	无	无
HoCB2507	汇流条	HoT-0.8-2-5-I-W	0.8	2	5	有	无	无
HoCB0507	汇流条	HoT-0.8-2-7-I-W	0.8	2	7	有	无	无
HoCB2509	汇流条	HoT-0.8-2-8-I-W	0.8	2	8	有	无	无
HoC04739	汇流条	HoT-0.8-2-9.7-I-W-D	0.8	2	9.7	有	有	6000pcs
HoCB0275	汇流条	HoT-0.8-2-10-I-W	0.8	2	10	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB0276	汇流条	HoT-0.8-2-11.5-I-W	0.8	2	11.5	有	无	无
HoCB1769	汇流条	HoT-0.8-2-18-I-W	0.8	2	18	有	无	无
HoCB1069	汇流条	HoT-0.8-2-19.8-I-W	0.8	2	19.8	有	无	无
HoCB2203	汇流条	HoT-0.8-2-22-I-B	0.8	2	22	有	无	无
HoCB1067	汇流条	HoT-0.8-2-23.3-I-W	0.8	2	23.3	有	无	无
HoCB2204	汇流条	HoT-0.8-2-35-I-B	0.8	2	35	有	无	无
HoC05427	汇流条	HoT-0.8-3-3-I-N-D	0.8	3	3	有	有	6000pcs
HoCB2117	汇流条	HoT-0.8-3-4.5-I-W	0.8	3	4.5	有	无	无
HoC01492	汇流条	HoT-0.8-3-6-IK-W-D	0.8	3	6	有	有	4000pcs
HoC01069	汇流条	HoT-0.8-3-6-I-W-D	0.8	3	6	有	有	4000pcs
HoC04923	汇流条	HoT-0.8-3-10-I-W-D	0.8	3	10	有	有	5000pcs
HoC04924	汇流条	HoT-0.8-3-21-I-W-D	0.8	3	21	有	有	4000pcs
HoC04925	汇流条	HoT-0.8-3-29-I-W-D	0.8	3	29	有	有	4000pcs
HoC05275	汇流条	HoT-0.8-3-38-I-W-D	0.8	3	38	有	有	5000pcs
HoC04926	汇流条	HoT-0.8-3-45-I-W-D	0.8	3	45	有	有	3000pcs
HoC04341	汇流条	HoT-0.8-3.3-6.3-I-W-D	0.8	3.3	6.3	有	有	4000pcs
HoCB2475	汇流条	HoT-0.8-4-10-I-N	0.8	4	10	有	无	无
HoC01068	汇流条	HoT-0.8-6-10-I-W-D	0.8	6	10	有	有	4000pcs
HoC01498	汇流条	HoT-0.8-6-10-IK-W-D	0.8	6	10	有	有	4000pcs
HoCB1140	汇流条	HoT-0.8-6-16-I-W	0.8	6	16	有	无	无
HoC04863	汇流条	HoT-0.8-6-27-I-W-D	0.8	6	27	有	有	3000pcs

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB1148	汇流条	HoT-0.8-6-50-I-N	0.8	6	50	有	无	无
HoCB1149	汇流条	HoT-0.8-6-54-I-N	0.8	6	54	有	无	无
HoCB1122	汇流条	HoT-0.8-10-11.4-I-W	0.8	10	11.4	有	无	无
HoC01633	汇流条	HoT-0.8-10-12-I-W-D	0.8	10	12	有	有	3000pcs
HoC01519	汇流条	HoT-0.8-10-12-I-L-D	0.8	10	12	有	有	3000pcs
HoCB1173	汇流条	HoT-0.8-10-15-I-B	0.8	10	15	有	无	无
HoCB1152	汇流条	HoT-0.8-10-45-I-W	0.8	10	45	有	无	无
HoCB0993	汇流条	HoT-0.8-10-48-I-T-W	0.8	10	48	有	无	无
HoCB1104	汇流条	HoT-0.8-10-50-I-N	0.8	10	50	有	无	无
HoCB1151	汇流条	HoT-0.8-10-54-I-N	0.8	10	54	有	无	无
HoC02022	汇流条	HoT-1-1.5-4-I-H-N-D	1	1.5	4	有	有	10000pcs
HoCB2285	汇流条	HoT-1-1.5-5-I-W	1	1.5	5	有	无	无
HoC05074	汇流条	HoT-1-1.5-6-I-W-D	1	1.5	6	有	有	10000pcs
HoCB1785	汇流条	HoT-1-1.5-8-I-W	1	1.5	8	有	无	无
HoCB2287	汇流条	HoT-1-1.5-10-I-W	1	1.5	10	有	无	无
HoCB1787	汇流条	HoT-1-1.5-11-I-W	1	1.5	11	有	无	无
HoCB1789	汇流条	HoT-1-1.5-16-I-W	1	1.5	16	有	无	无
HoCB1791	汇流条	HoT-1-1.5-20-I-W	1	1.5	20	有	无	无
HoCB1793	汇流条	HoT-1-1.5-21-I-W	1	1.5	21	有	无	无
HoCB1795	汇流条	HoT-1-1.5-23-I-W	1	1.5	23	有	无	无
HoCB1797	汇流条	HoT-1-1.5-35-I-W	1	1.5	35	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB1799	汇流条	HoT-1-1.5-42-I-W	1	1.5	42	有	无	无
HoC01716	汇流条	HoT-1-2-3.2-I-W-D	1	2	3.2	有	有	4000pcs
HoC05085	汇流条	HoT-1-2-5-I-N-D	1	2	5	有	有	10000pcs
HoC01867	汇流条	HoT-1-2-5-I-W-D	1	2	5	有	有	10000pcs
HoC01974	汇流条	HoT-1-2-7-I-W-D	1	2	7	有	有	6000pcs
HoC05070	汇流条	HoT-1-2-8-I-W-D	1	2	8	有	有	5000pcs
HoC05300	汇流条	HoT-1-2-9-I-W-D	1	2	9	有	有	5000pcs
HoC05112	汇流条	HoT-1-2-10-I-W-D	1	2	10	有	有	5000pcs
HoC01434	汇流条	HoT-1-2-11-I-W-D	1	2	11	有	有	6000pcs
HoC01872	汇流条	HoT-1-2-11-I-B-D	1	2	11	有	有	6000pcs
HoC05158	汇流条	HoT-1-2-11-I-H-W-D	1	2	11	有	有	6000pcs
HoC05024	汇流条	HoT-1-2-14.5-I-W-D	1	2	14.5	有	有	6000pcs
HoC04335	汇流条	HoT-1-2-15-I-W-D	1	2	15	有	有	6000pcs
HoCB2586	汇流条	HoT-1-2-17-I-W	1	2	17	有	无	无
HoCB0908	汇流条	HoT-1-2-18-I-W	1	2	18	有	无	无
HoCB2629	汇流条	HoT-1-2-20-I-W	1	2	20	有	无	无
HoCB0940	汇流条	HoT-1-2-25.4-I-W	1	2	25.4	有	无	无
HoCB0939	汇流条	HoT-1-2-27-I-W	1	2	27	有	无	无
HoCB2232	汇流条	HoT-1-2-30-I-W	1	2	30	有	无	无
HoCB1754	汇流条	HoT-1-2-32-I-W	1	2	32	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB0635	汇流条	HoT-1-3-4-I-W	1	3	4	有	无	无
HoC05146	汇流条	HoT-1-3-6-I-W-D	1	3	6	有	有	4000pcs
HoC05273	汇流条	HoT-1-3-6-I-N-D	1	3	6	有	有	4000pcs
HoC01407	汇流条	HoT-1-3-6.4-I-W-D	1	3	6.4	有	有	4000pcs
HoCB2560	汇流条	HoT-1-3-9.5-I-W	1	3	9.5	有	无	无
HoC02317	汇流条	HoT-1-3-10-I-W-D	1	3	10	有	有	5000pcs
HoCB2176	汇流条	HoT-1-3-11-I-W	1	3	11	有	无	无
HoCB1677	汇流条	HoT-1-3-12-I-W	1	3	12	有	无	无
HoCB1629	汇流条	HoT-1-3-14-I-W	1	3	14	有	无	无
HoC04334	汇流条	HoT-1-3-18-I-W-D	1	3	18	有	有	6000pcs
HoC02073	汇流条	HoT-1-3-20-I-W-D	1	3	20	有	有	4000pcs
HoC04480	汇流条	HoT-1-3-22-I-N-D	1	3	22	有	有	3000pcs
HoC01819	汇流条	HoT-1-3-25-I-W-D	1	3	25	有	有	4000pcs
HoC05220	汇流条	HoT-1-3-25-I-N-D	1	3	25	有	有	4000pcs
HoC05462	汇流条	HoT-1-3-25-I-AL-W-D	1	3	25	有	有	4000pcs
HoC04691	汇流条	HoT-1-3-30-I-W-D	1	3	30	有	有	3000pcs
HoC05217	汇流条	HoT-1-3-30-I-N-D	1	3	30	有	有	3000pcs
HoC04802	汇流条	HoT-1-3-37-I-W-D	1	3	37	有	有	2500pcs
HoC04828	汇流条	HoT-1-3-40-I-W-D	1	3	40	有	有	3000pcs
HoCB1183	汇流条	HoT-1-3-75-I-B	1	3	75	有	无	无
HoCB2155	汇流条	HoT-1-3.3-15-I-W	1	3.3	15	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB1679	汇流条	HoT-1-3.3-25-I-W	1	3.3	25	有	无	无
HoC04420	汇流条	HoT-1-3.5-5-I-W-D	1	3.5	5	有	有	1500pcs
HoC04706	汇流条	HoT-1-3.5-8-I-H-W-D	1	3.5	8	有	有	5000pcs
HoC05371	汇流条	HoT-1-3.5-8-I-W-D	1	3.5	8	有	有	5000pcs
HoCB2547	汇流条	HoT-1-3.5-9.5-I-W	1	3.5	9.5	有	无	无
HoC00407	汇流条	HoT-1-3.5-16-I-H-W-D	1	3.5	16	有	有	4000pcs
HoC02021	汇流条	HoT-1-3.5-16-I-W-D	1	3.5	16	有	有	4000pcs
HoC00407	汇流条	HoT-1-3.5-25-I-H-N-D	1	3.5	25	有	有	3000pcs
HoCB0327	汇流条	HoT-1-3.5-52-I-W	1	3.5	52	有	无	无
HoCB0212	汇流条	HoT-1-3.5-52-I-H-W	1	3.5	52	有	无	无
HoCB2647	汇流条	HoT-1-4-5-I-W	1	4	5	有	无	无
HoCB2654	汇流条	HoT-1-4-5.5-I-H-N	1	4	5.5	有	无	无
HoC04561	汇流条	HoT-1-4-6-I-W-D	1	4	6	有	有	4000pcs
HoCB1105	汇流条	HoT-1-4-7-I-W	1	4	7	有	无	无
HoCB0633	汇流条	HoT-1-4-8-I-W	1	4	8	有	无	无
HoC05161	汇流条	HoT-1-4-8.6-I-H-W-D	1	4	8.6	有	有	5000pcs
HoCB1106	汇流条	HoT-1-4-8.6-I-H-N-D	1	4	8.6	有	有	5000pcs
HoCB2228	汇流条	HoT-1-4-9-I-W	1	4	9	有	无	无
HoCB1895	汇流条	HoT-1-4-10-I-W	1	4	10	有	无	无
HoC05072	汇流条	HoT-1-4-11-I-W-D	1	4	11	有	有	5000pcs
HoCB2656	汇流条	HoT-1-4-12-I-H-N	1	4	12	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC04560	汇流条	HoT-1-4-13-I-W-D	1	4	13	有	有	5000pcs
HoC05069	汇流条	HoT-1-4-18-I-W-D	1	4	18	有	有	4500pcs
HoC05244	汇流条	HoT-1-4-18-I-N-D	1	4	18	有	有	4500pcs
HoCB2132	汇流条	HoT-1-4-19.5-I-W	1	4	19.5	有	无	无
HoC01894	汇流条	HoT-1-4-25-I-W-D	1	4	25	有	有	4000pcs
HoCB0705	汇流条	HoT-1-4-25.5-I-W	1	4	25.5	有	无	无
HoCB0704	汇流条	HoT-1-4-28-I-W	1	4	28	有	无	无
HoCB2178	汇流条	HoT-1-4-29-I-W	1	4	29	有	无	无
HoC01918	汇流条	HoT-1-4-32-I-W-D	1	4	32	有	有	3000pcs
HoCB2662	汇流条	HoT-1-4-37-I-H-N	1	4	37	有	无	无
HoC01919	汇流条	HoT-1-4-40-I-W-D	1	4	40	有	有	3000pcs
HoC05564	汇流条	HoT-1-4-54-I-W-D	1	4	54	有	有	2000pcs
HoCB1129	汇流条	HoT-1-4.5-7-I-B	1	4.5	7	有	无	无
HoC05259	汇流条	HoT-1-4.5-14-I-W-D	1	4.5	14	有	有	3000pcs
HoCB1117	汇流条	HoT-1-4.5-23-I-N	1	4.5	23	有	无	无
HoCB1879	汇流条	HoT-1-4.5-70-I-B	1	4.5	70	有	无	无
HoCB0457	汇流条	HoT-1-5-5-I-W	1	5	5	有	无	无
HoCB2138	汇流条	HoT-1-5-6.5-I-W	1	5	6.5	有	无	无
HoCB2139	汇流条	HoT-1-5-6.5-I-L	1	5	6.5	有	无	无
HoC04315	汇流条	HoT-1-5-10-I-W-D	1	5	10	有	有	5000pcs
HoCB2210	汇流条	HoT-1-5-15-I-W	1	5	15	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB2675	汇流条	HoT-1-5-15-I-N	1	5	15	有	无	无
HoC04836	汇流条	HoT-1-5-16-I-W-D	1	5	16	有	有	5000pcs
HoC05073	汇流条	HoT-1-5-17-I-W-D	1	5	17	有	有	5000pcs
HoC04479	汇流条	HoT-1-5-18-I-N-D	1	5	18	有	有	4000pcs
HoCB1213	汇流条	HoT-1-5-20-I-W	1	5	20	有	无	无
HoC01949	汇流条	HoT-1-5-21-I-W-D-2K无盘	1	5	21	有	有	2000pcs
HoC01595	汇流条	HoT-1-5-21-I-N-D	1	5	21	有	有	4000pcs
HoCB1145	汇流条	HoT-1-5-24-I-B	1	5	24	有	无	无
HoC05119	汇流条	HoT-1-5-27-I-W-D	1	5	27	有	有	2500pcs
HoCB2616	汇流条	HoT-1-5-30-I-W	1	5	30	有	无	无
HoCB1051	汇流条	HoT-1-5-31-I-W	1	5	31	有	无	无
HoCB1874	汇流条	HoT-1-5-34.5-I-W	1	5	34.5	有	无	无
HoCB1123	汇流条	HoT-1-5-37-I-W	1	5	37	有	无	无
HoC01885	汇流条	HoT-1-5-40-I-W-D	1	5	40	有	有	3000pcs
HoCB0427	汇流条	HoT-1-5-52-I-B	1	5	52	有	无	无
HoCB0423	汇流条	HoT-1-5-55-I-W	1	5	55	有	无	无
HoCB1124	汇流条	HoT-1-5-70-I-W	1	5	70	有	无	无
HoC04635	汇流条	HoT-1-5.5-20-I-W-D	1	5.5	20	有	有	3000pcs
HoC04486	汇流条	HoT-1-5.5-37-I-W-D	1	5.5	37	有	有	2500pcs
HoCB1711	汇流条	HoT-1-5.8-33-I-AL-N	1	5.8	33	有	无	无
HoC01717	汇流条	HoT-1-6-6-I-W-D	1	6	6	有	有	4000pcs
HoCB2543	汇流条	HoT-1-6-8-I-W	1	6	8	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC01718	汇流条	HoT-1-6-11-I-W-D	1	6	11	有	有	5000pcs
HoC05026	汇流条	HoT-1-6-12.5-I-W-D	1	6	12.5	有	有	3000pcs
HoC04568	汇流条	HoT-1-6-15-I-W-D	1	6	15	有	有	4000pcs
HoC01719	汇流条	HoT-1-6-18-I-W-D	1	6	18	有	有	4000pcs
HoC05312	汇流条	HoT-1-6-20-I-W-D	1	6	20	有	有	2000pcs
HoC05304	汇流条	HoT-1-6-20-I-N-D	1	6	20	有	有	2000pcs
HoC05311	汇流条	HoT-1-6-25-I-AL-N-D	1	6	25	有	有	2500pcs
HoC05068	汇流条	HoT-1-6-25-I-W-D	1	6	25	有	有	2500pcs
HoC05111	汇流条	HoT-1-6-30-I-W-D	1	6	30	有	有	2500pcs
HoC05272	汇流条	HoT-1-6-30-I-N-D	1	6	30	有	有	2500pcs
HoC05207	汇流条	HoT-1-6-35-I-W-D	1	6	35	有	有	2500pcs
HoCB2012	汇流条	HoT-1-6-37-I-W	1	6	37	有	无	无
HoC05208	汇流条	HoT-1-6-40-I-W-D	1	6	40	有	有	2500pcs
HoCB1113	汇流条	HoT-1-6-69-I-B	1	6	69	有	无	无
HoCB2635	汇流条	HoT-1-7-8-I-W	1	7	8	有无	无	无
HoC05328	汇流条	HoT-1-7-10-I-W-D	1	7	10	有	有	3000pcs
HoCB2291	汇流条	HoT-1-7-24-I-W	1	7	24	有	无	无
HoCB2051	汇流条	HoT-1-7-24-I-N	1	7	24	有	无	无
HoC05291	汇流条	HoT-1-7-39-I-AL-W-D	1	7	39	有	有	2500pcs
HoC05306	汇流条	HoT-1-7-39-I-AL-N-D	1	7	39	有	有	2500pcs

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC05299	汇流条	HoT-1-7-42-I-W-D	1	7	42	有	有	2500pcs
HoCB1764	汇流条	HoT-1-7-44-I-N	1	7	44	有	无	无
HoCB2569	汇流条	HoT-1-8-10-I-W	1	8	10	有	无	无
HoCB2572	汇流条	HoT-1-8-18-I-W	1	8	18	有	无	无
HoCB0453	汇流条	HoT-1-8-20-I-W	1	8	20	有	无	无
HoCB1075	汇流条	HoT-1-8-30-I-W	1	8	30	有	无	无
HoCB1046	汇流条	HoT-1-8-31-I-W	1	8	31	有	无	无
HoC05276	汇流条	HoT-1-8-35-I-W-D	1	8	35	有	有	2500pcs
HoCB2574	汇流条	HoT-1-8-36-I-W	1	8	36	有	无	无
HoCB1869	汇流条	HoT-1-8-49-I-W	1	8	49	有	无	无
HoCB1871	汇流条	HoT-1-8-55-I-W	1	8	55	有	无	无
HoCB1762	汇流条	HoT-1-8-60-I-N	1	8	60	有	无	无
HoCB1859	汇流条	HoT-1-8-66-I-G	1	8	66	有	无	无
HoCB1103	汇流条	HoT-1-10-10-I-W	1	10	10	有	无	无
HoCB0716	汇流条	HoT-1-10-16-I-W	1	10	16	有	无	无
HoC01708	汇流条	HoT-1-10-17-I-W-D	1	10	17	有	有	2000pcs
HoCB1225	汇流条	HoT-1-10-20-I-W	1	10	20	有	无	无
HoC05227	汇流条	HoT-1-10-25-I-W-D	1	10	25	有	有	2000pcs
HoCB1985	汇流条	HoT-1-10-30-I-N	1	10	30	有	无	无
HoCB1604	汇流条	HoT-1-10-50-I-B	1	10	50	有	无	无
HoCB1603	汇流条	HoT-1-10-68-I-B	1	10	68	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB1958	汇流条	HoT-1.2-2-33-I-W	1.2	2	33	无	无	无
HoCB2335	汇流条	HoT-1.2-3-70-I-B	1.2	3	70	无	无	无
HoCB2359	汇流条	HoT-1.2-3-75-I-B	1.2	3	75	无	无	无
HoCB1726	汇流条	HoT-1.2-3.3-25-I-W	1.2	3.3	25	无	无	无
HoCB1220	汇流条	HoT-1.2-5-5-I-H-W	1.2	5	5	无	无	无
HoCB0694	汇流条	HoT-1.2-5-20-I-W	1.2	5	20	无	无	无
HoCB1134	汇流条	HoT-1.2-5-25-I-W	1.2	5	25	无	无	无
HoCB2518	汇流条	HoT-1.2-6-19-I-H-N	1.2	6	19	无	无	无
HoCB2415	汇流条	HoT-1.2-10-36-I-W	1.2	10	36	无	无	无
HoCB2417	汇流条	HoT-1.2-10-40-I-W	1.2	10	40	无	无	无
HoCB1817	汇流条	HoT-1.5-1.5-9.5-I-W	1.5	1.5	9.5	无	无	无
HoCB1685	汇流条	HoT-1.5-2-3-I-W	1.5	2	3	无	无	无
HoC05075	汇流条	HoT-1.5-2-4-I-W-D	1.5	2	4	无	有	8000pcs
HoC04481	汇流条	HoT-1.5-2-5-I-W-D	1.5	2	5	无	有	4000pcs
HoCB2059	汇流条	HoT-1.5-2-6-I-W	1.5	2	6	无	无	无
HoC04678	汇流条	HoT-1.5-2-20-I-W-D	1.5	2	20	无	有	3000pcs
HoCB1139	汇流条	HoT-1.5-2-22-I-AL-W	1.5	2	22	无	无	无
HoCB1801	汇流条	HoT-1.5-2-25-I-W	1.5	2	25	无	无	无
HoCB1138	汇流条	HoT-1.5-2-28-I-AL-W	1.5	2	28	无	无	无
HoCB2590	汇流条	HoT-1.5-2-33-I-B	1.5	2	33	无	无	无
HoCB1187	汇流条	HoT-1.5-2-38-I-W	1.5	2	38	无	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC01906	汇流条	HoT-1.5-2-45-I-W-D	1.5	2	45	无	有	2500pcs
HoC05148	汇流条	HoT-1.5-2-45-I-AL-W-D	1.5	2	45	无	有	2500pcs
HoCB1809	汇流条	HoT-1.5-2.2-10-I-W	1.5	2.2	10	无	无	无
HoCB1191	汇流条	HoT-1.5-2.2-45-I-B	1.5	2.2	45	无	无	无
HoCB2481	汇流条	HoT-1.5-3-4-I-W	1.5	3	4	有	无	无
HoCB2639	汇流条	HoT-1.5-3-4.5-I-W	1.5	3	4.5	有	无	无
HoC05324	汇流条	HoT-1.5-3-5-I-W-D	1.5	3	5	有	有	3000pcs
HoC02261	汇流条	HoT-1.5-3-6-I-W-D	1.5	3	6	有	有	4000pcs
HoC05398	汇流条	HoT-1.5-3-8-I-W-D	1.5	3	8	有	无	无
HoCB0950	汇流条	HoT-1.5-3-8.5-I-H-W	1.5	3	8.5	有	无	无
HoCB0950	汇流条	HoT-1.5-3-10-I-W	1.5	3	10	有	无	无
HoC04777	汇流条	HoT-1.5-3-15-I-W-D	1.5	3	15	有	有	4000pcs
HoC05397	汇流条	HoT-1.5-3-16-I-W-D	1.5	3	16	有	有	3000pcs
HoC04697	汇流条	HoT-1.5-3-30-I-W-D	1.5	3	30	有	有	3000pcs
HoC04698	汇流条	HoT-1.5-3-45-I-W-D	1.5	3	45	有	有	3000pcs
HoC05149	汇流条	HoT-1.5-3-45-I-AL-W-D	1.5	3	45	有	有	3000pcs
HoCB1673	汇流条	HoT-1.5-3-70-I-B	1.5	3	70	有	无	无
HoC04748	汇流条	HoT-1.5-3.3-25-I-W-D	1.5	3.3	25	有	有	3000pcs
HoC02260	汇流条	HoT-1.5-3.5-10-I-W-D	1.5	3.5	10	有	有	4000pcs
HoC05562	汇流条	HoT-1.5-3.5-18-I-W-D	1.5	3.5	18	有	有	2500pcs
HoCB1948	汇流条	HoT-1.5-4-6-I-W	1.5	4	6	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC04876	汇流条	HoT-1.5-4-8-I-W	1.5	4	8	有	无	无
HoC04876	汇流条	HoT-1.5-4-10-I-W-D	1.5	4	10	有	有	3000pcs
HoCB2159	汇流条	HoT-1.5-4-15-I-W	1.5	4	15	有	无	无
HoC05325	汇流条	HoT-1.5-4-18-I-W-D	1.5	4	18	有	有	2500pcs
HoC05406	汇流条	HoT-1.5-4-18-I-AL-W-D	1.5	4	18	有	有	2500pcs
HoC01902	汇流条	HoT-1.5-4-25.5-I-W-D	1.5	4	25.5	有	有	3000pcs
HoC01903	汇流条	HoT-1.5-4-28-I-W-D	1.5	4	28	有	有	3000pcs
HoCB2454	汇流条	HoT-1.5-4.5-10-I-W	1.5	4.5	10	有	无	无
HoCB2611	汇流条	HoT-1.5-5-25-I-W	1.5	5	25	有	无	无
HoC05431	汇流条	HoT-1.5-6-10-I-W-D	1.5	6	10	有	有	3000pcs
HoC05369	汇流条	HoT-1.5-6-10-IK-N-D	1.5	6	10	有	有	3000pcs
HoCB1953	汇流条	HoT-1.5-6-12-I-W	1.5	6	12	有	无	无
HoC04778	汇流条	HoT-1.5-6-15-I-W-D	1.5	6	15	有	有	3000pcs
HoC04696	汇流条	HoT-1.5-6-30-I-W-D	1.5	6	30	有	有	2000pcs
HoCB2201	汇流条	HoT-1.5-7-20-I-H-L	1.5	7	20	有	无	无
HoCB1235	汇流条	HoT-1.5-7-32-I-W	1.5	7	32	有	无	无
HoC01905	汇流条	HoT-1.5-7-55-I-W-D	1.5	7	55	有	有	1500pcs
HoC04567	汇流条	HoT-1.5-8-18-I-W-D	1.5	8	18	有有	有	2500pcs
HoCB1172	汇流条	HoT-1.5-8-20-I-N	1.5	8	20	有	无	无
HoCB0649	汇流条	HoT-1.5-8-28-I-W	1.5	8	28	有	无	无
HoC04677	汇流条	HoT-1.5-8-31-I-W-D	1.5	8	31	有	有	2500pcs

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC05317	汇流条	HoT-1.5-10-10-I-W-D	1.5	10	10	有	有	2000pcs
HoCB0400	汇流条	HoT-1.5-10-32-I-W	1.5	10	32	有	无	无
HoCB2390	汇流条	HoT-1.5-10-35-I-W	1.5	10	35	有	无	无
HoCB0398	汇流条	HoT-1.5-10-36-I-W	1.5	10	36	有	无	无
HoCB0404	汇流条	HoT-1.5-10-37-I-W	1.5	10	37	有	无	无
HoCB2124	汇流条	HoT-1.5-10-40-I-W	1.5	10	40	有	无	无
HoCB0402	汇流条	HoT-1.5-10-42-I-W	1.5	10	42	有	无	无
HoCB0406	汇流条	HoT-1.5-12-28-I-W	1.5	12	28	无	无	无
HoCB0409	汇流条	HoT-1.5-12-36-I-W	1.5	12	36	无	无	无
HoCB0673	汇流条	HoT-1.5-20-44.8-I-W	1.5	20	44.8	有	无	无
HoCB0746	汇流条	HoT-1.8-2-10-I-W	1.8	2	10	有	无	无
HoCB2271	汇流条	HoT-1.8-2-16-I-W	1.8	2	16	有	无	无
HoC05440	汇流条	HoT-1.8-3-20-I-W-D	1.8	3	20	有	有	3000pcs
HoC05173	汇流条	HoT-1.8-3-20-I-H-W-D	1.8	3	20	有	有	3000pcs
HoC05027	汇流条	HoT-1.8-3-40-I-W-D	1.8	3	40	有	有	2500pcs
HoC05174	汇流条	HoT-1.8-3.5-10-I-H-W-D	1.8	3.5	10	有	有	3500pcs
HoC04690	汇流条	HoT-1.8-4-25-I-W-D	1.8	4	25	有	有	2500pcs
HoC05327	汇流条	HoT-2-2-4-I-W-D	2	2	4	有	有	3000pcs
HoC05000	汇流条	HoT-2-2-5-I-W-D	2	2	5	有	有	3000pcs
HoC05249	汇流条	HoT-2-2-5-I-AL-W-D	2	2	5	有	有	3000pcs
HoCB1098	汇流条	HoT-2-2-6-I-W	2	2	6	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC05441	汇流条	HoT-2-2-7-I-W-D	2	2	7	有	有	3000pcs
HoCB0446	汇流条	HoT-2-2-9-I-W	2	2	9	有	无	无
HoC05008	汇流条	HoT-2-2-10-I-W-D	2	2	10	有	有	3000pcs
HoC05143	汇流条	HoT-2-2-10-I-H-N-D	2	2	10	有	有	3000pcs
HoCB1102	汇流条	HoT-2-2-11-I-W	2	2	11	有	无	无
HoC05411	汇流条	HoT-2-2-12-I-W-D	2	2	12	有	有	3000pcs
HoC05416	汇流条	HoT-2-2-12-I-AL-W-D	2	2	12	有	有	3000pcs
HoC05524	汇流条	HoT-2-2-15-I-W-D	2	2	15	有	有	3000pcs
HoC05412	汇流条	HoT-2-2-18-I-W-D	2	2	18	有	有	3000pcs
HoC05417	汇流条	HoT-2-2-18-I-AL-W-D	2	2	18	有	有	3000pcs
HoC05522	汇流条	HoT-2-2-20-I-W-D	2	2	20	有	有	3000pcs
HoCB2181	汇流条	HoT-2-2-30-I-W	2	2	30	有	无	无
HoC04894	汇流条	HoT-2-2-35-I-W-D	2	2	35	有	有	2500pcs
HoCB1741	汇流条	HoT-2-2-40-I-W	2	2	40	有	无	无
HoC05189	汇流条	HoT-2-2-43-I-AL-W-D	2	2	43	有	有	2000pcs
HoC05225	汇流条	HoT-2-2-43-I-AL-G-D	2	2	43	有	有	2000pcs
HoC05552	汇流条	HoT-2-2-50-I-W-D	2	2	50	有	有	1500pcs
HoCB1925	汇流条	HoT-2-2-85-I-W	2	2	85	有	无	无
HoC01962	汇流条	HoT-2-2.2-20-I-W-D	2	2.2	20	有	有	3000pcs
HoC05469	汇流条	HoT-2-2.2-20-I-AL-W-D	2	2.2	20	有	有	3000pcs
HoC04361	汇流条	HoT-2-2.5-4-I-W-D	2	2.5	4	有	有	3000pcs

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB2464	汇流条	HoT-2-2.5-5.5-I-W	2	2.5	5.5	有	无	无
HoCB2402	汇流条	HoT-2-2.5-6-I-W	2	2.5	6	有	无	无
HoCB1807	汇流条	HoT-2-2.5-8-I-W	2	2.5	8	有	无	无
HoC01431	汇流条	HoT-2-2.5-12-I-W-D	2	2.5	12	有	有	3000pcs
HoC01436	汇流条	HoT-2-2.5-14.5-I-W-D	2	2.5	14.5	有	有	3000pcs
HoC05415	汇流条	HoT-2-2.5-14.5-I-AL-W-D	2	2.5	14.5	有	有	3000pcs
HoCB1167	汇流条	HoT-2-2.5-17-I-W	2	2.5	17	有	无	无
HoC01433	汇流条	HoT-2-2.5-22-I-W-D	2	2.5	22	有	有	3000pcs
HoT01835	汇流条	HoT-2-2.5-50-I-W-D	2	2.5	50	有	有	2000pcs
HoCB1169	汇流条	HoT-2-2.5-55-I-W	2	2.5	55	有	无	无
HoCB1178	汇流条	HoT-2-2.5-82.6-I-W	2	2.5	82.6	有	无	无
HoC04722	汇流条	HoT-2-3-3-I-W-D	2	3	3	有	有	3000pcs
HoC04859	汇流条	HoT-2-3-5-I-W-D	2	3	5	有	有	3000pcs
HoC01432	汇流条	HoT-2-3-6-I-W-D	2	3	6	有	有	3000pcs
HoC02267	汇流条	HoT-2-3-6-I-N-D	2	3	6	有	有	3000pcs
HoC05144	汇流条	HoT-2-3-6-I-H-N-D	2	3	6	有	有	3000pcs
HoC01490	汇流条	HoT-2-3-7-I-W-D	2	3	7	有	有	3000pcs
HoC05499	汇流条	HoT-2-3-8-I-W-D	2	3	8	有	有	3000pcs
HoC01973	汇流条	HoT-2-3-9-I-W-D	2	3	9	有	有	3000pcs
HoC01890	汇流条	HoT-2-3-10-I-W-D	2	3	10	有	有	3000pcs
HoC05250	汇流条	HoT-2-3-10-I-AL-W-D	2	3	10	有	有	3000pcs

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC05092	汇流条	HoT-2-3-12-I-W-D	2	3	12	有	有	3000pcs
HoC02373	汇流条	HoT-2-3-15-I-W-D	2	3	15	有	有	3000pcs
HoC04374	汇流条	HoT-2-3-16-I-W-D	2	3	16	有	有	3000pcs
HoC04893	汇流条	HoT-2-3-20-I-W-D	2	3	20	有	有	3000pcs
HoC01686	汇流条	HoT-2-3-25-I-W-D	2	3	25	有	有	3000pcs
HoC05117	汇流条	HoT-2-3-30-I-W-D	2	3	30	有	有	2500pcs
HoCB1739	汇流条	HoT-2-3-40-I-W	2	3	40	有	无	无
HoC05323	汇流条	HoT-2-3-45-I-W-D	2	3	45	有	有	2000pcs
HoC05190	汇流条	HoT-2-3-45-I-AL-W-D	2	3	45	有	有	2000pcs
HoC05226	汇流条	HoT-2-3-45-I-AL-G-D	2	3	45	有	有	2000pcs
HoCB2198	汇流条	HoT-2-3-50-I-W	2	3	50	有	无	无
HoCB2367	汇流条	HoT-2-3.3-6-I-W	2	3.3	6	有	无	无
HoCB0467	汇流条	HoT-2-3.3-10-I-W	2	3.3	10	有	无	无
HoCB0186	汇流条	HoT-2-3.3-24-I-W	2	3.3	24	有	无	无
HoC01435	汇流条	HoT-2-3.3-25-I-W-D	2	3.3	25	有	有	3000pcs
HoCB0711	汇流条	HoT-2-4-5-I-W	2	4	5	有	无	无
HoC04741	汇流条	HoT-2-4-6-I-W-D	2	4	6	有	有	3000pcs
HoCB0509	汇流条	HoT-2-4-7-I-W	2	4	7	有	无	无
HoC04824	汇流条	HoT-2-4-8-I-W-D	2	4	8	有	有	3000pcs
HoCB0945	汇流条	HoT-2-4-8.5-I-W	2	4	8.5	有	无	无
HoCB1891	汇流条	HoT-2-4-9-I-W	2	4	9	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC04799	汇流条	HoT-2-4-10-I-W-D	2	4	10	有	有	3000pcs
HoC05170	汇流条	HoT-2-4-10-I-H-N-D	2	4	10	有	有	3000pcs
HoC05200	汇流条	HoT-2-4-10-I-H-W-D	2	4	10	有	有	3000pcs
HoC04742	汇流条	HoT-2-4-14-I-W-D	2	4	14	有	有	3000pcs
HoC04676	汇流条	HoT-2-4-15-I-W-D	2	4	15	有	有	3000pcs
HoC05404	汇流条	HoT-2-4-15-I-AL-W-D	2	4	15	有	有	3000pcs
HoC05596	汇流条	HoT-2-4-18-I-H-L-D	2	4	18	有	有	2000pcs
HoCB2072	汇流条	HoT-2-4-19.5-I-W	2	4	19.5	有	无	无
HoC01975	汇流条	HoT-2-4-20-I-W-D	2	4	20	有	有	3000pcs
HoC01618	汇流条	HoT-2-4-25-I-W-D	2	4	25	有	有	3000pcs
HoC05403	汇流条	HoT-2-4-28-I-W-D	2	4	28	有	有	2500pcs
HoC01617	汇流条	HoT-2-4-30-I-W-D	2	4	30	有	有	2500pcs
HoC04743	汇流条	HoT-2-4-32-I-W-D	2	4	32	有	有	2500pcs
HoC05636	汇流条	HoT-2-4-33-I-W-D	2	4	33	有	有	1500pcs
HoCB2413	汇流条	HoT-2-4-36-I-W	2	4	36	有	无	无
HoCB0913	汇流条	HoT-2-4-37.8-I-B	2	4	37.8	有	无	无
HoCB0502	汇流条	HoT-2-4-43-I-W	2	4	43	有	无	无
HoCB1055	汇流条	HoT-2-4-45-I-N	2	4	45	有	无	无
HoCB0636	汇流条	HoT-2-4-64-I-W	2	4	64	有	无	无
HoCB0695	汇流条	HoT-2-4-76-I-B	2	4	76	有	无	无
HoCB1110	汇流条	HoT-2-4-82-I-W	2	4	82	有	无	无

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB1111	汇流条	HoT-2-4.5-3-I-W	2	4.5	3	有	无	无
HoC02264	汇流条	HoT-2-4.5-7-I-W-D	2	4.5	7	有	有	3000pcs
HoC01430	汇流条	HoT-2-4.5-11-I-W-D	2	4.5	11	有	有	3000pcs
HoC01907	汇流条	HoT-2-4.5-14.7-I-W-D	2	4.5	14.7	有	有	3000pcs
HoCB0877	汇流条	HoT-2-4.5-17-I-W	2	4.5	17	有	无	无
HoCB0859	汇流条	HoT-2-4.5-18-I-W	2	4.5	18	有	无	无
HoCB2057	汇流条	HoT-2-4.5-19.5-I-W	2	4.5	19.5	有	无	无
HoCB0697	汇流条	HoT-2-4.5-45-I-W	2	4.5	45	有	无	无
HoCB0382	汇流条	HoT-2-5-5-I-W	2	5	5	有	无	无
HoC05163	汇流条	HoT-2-5-8-I-W-D	2	5	8	有	有	2000pcs
HoC05551	汇流条	HoT-2-5-9-I-W-D	2	5	9	有	有	2000pcs
HoC02060	汇流条	HoT-2-5-10-I-W-D	2	5	10	有	有	2500pcs
HoC02237	汇流条	HoT-2-5-12-I-W-D	2	5	12	有	有	3000pcs
HoC02274	汇流条	HoT-2-5-15-I-W-D	2	5	15	有	有	3000pcs
HoC01782	汇流条	HoT-2-5-18-I-W-D	2	5	18	有	有	3000pcs
HoC04758	汇流条	HoT-2-5-20-I-W-D	2	5	20	有	有	2000pcs
HoCB0288	汇流条	HoT-2-5-23-I-W	2	5	23	有	无	无
HoC02229	汇流条	HoT-2-5-24-I-W-D	2	5	24	有	有	3000pcs
HoC05135	汇流条	HoT-2-5-25-I-W-D	2	5	25	有	有	3000pcs
HoC01703	汇流条	HoT-2-5-30-I-W-D	2	5	30	有	有	2500pcs
HoC00841	汇流条	HoT-2-5-30-I-B-D	2	5	30	有	有	2500pcs

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC04757	汇流条	HoT-2-5-35-I-W-D	2	5	35	有	有	1600pcs
HoCB2394	汇流条	HoT-2-5-36-I-W	2	5	36	有	无	无
HoC05643	汇流条	HoT-2-5-39-I-W-D	2	5	39	有	有	1500pcs
HoC01533	汇流条	HoT-2-5-43-I-W	2	5	43	有	无	无
HoCB1049	汇流条	HoT-2-5-43-I-N	2	5	43	有	无	无
HoC04867	汇流条	HoT-2-5-45-I-W-D	2	5	45	有	有	1000pcs
HoC05386	汇流条	HoT-2-5-45.5-I-G-W-D	2	5	45.5	有	有	1000pcs
HoC02332	汇流条	HoT-2-5-50-I-W-D	2	5	50	有	有	1000pcs
HoCB1184	汇流条	HoT-2-5-56-I-B	2	5	56	有	无	无
HoCB1185	汇流条	HoT-2-5-62-I-B	2	5	62	有	无	无
HoCB0996	汇流条	HoT-2-5-63-I-W	2	5	63	有	无	无
HoC05365	汇流条	HoT-2-5-65-I-G-W-D	2	5	65	有	有	1000pcs
HoCB0330	汇流条	HoT-2-5-100-I-W	2	5	100	有	无	无
HoCB1180	汇流条	HoT-2-5-140-I-B	2	5	140	有	无	无
HoCB0615	汇流条	HoT-2-6-6-I-W	2	6	6	有	无	无
HoC04205	汇流条	HoT-2-6-9-I-W-D	2	6	9	有	有	2500pcs
HoC04736	汇流条	HoT-2-6-10-I-W-D	2	6	10	有	有	2000pcs
HoC04797	汇流条	HoT-2-6-10-I-AL-N-D	2	6	10	有	有	2000pcs
HoCB2337	汇流条	HoT-2-6-12.5-I-W	2	6	12.5	有	无	无
HoCB2516	汇流条	HoT-2-6-15-I-W	2	6	15	有	无	无
HoC04340	汇流条	HoT-2-6-18-I-W-D	2	6	18	有	有	2000pcs

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC04975	汇流条	HoT-2-6-18-I-H-W-D	2	6	18	有	有	2000pcs
HoCB1724	汇流条	HoT-2-6-18.5-I-W	2	6	18.5	有	无	无
HoCB2183	汇流条	HoT-2-6-20-I-W	2	6	20	有	无	无
HoC04797	汇流条	HoT-2-6-21-I-N-D	2	6	21	有	有	1500pcs
HoC01899	汇流条	HoT-2-6-25-I-W-D	2	6	25	有	有	1500pcs
HoC04688	汇流条	HoT-2-6-30-I-W-D	2	6	30	有	有	2000pcs
HoC05423	汇流条	HoT-2-6-30-I-N-D	2	6	30	有	有	2000pcs
HoC05128	汇流条	HoT-2-6-33-I-W-D	2	6	33	有	有	1500pcs
HoCB1855	汇流条	HoT-2-6-39-I-W	2	6	39	有	无	无
HoCB2185	汇流条	HoT-2-6-49-I-W	2	6	49	有	无	无
HoCB1054	汇流条	HoT-2-6-82-I-N	2	6	82	有	无	无
HoCB2704	汇流条	HoT-2-6-85-I-W	2	6	85	有	无	无
HoCB0512	汇流条	HoT-2-7-9-I-W	2	7	9	有	无	无
HoCB1820	汇流条	HoT-2-7-10-I-W	2	7	10	有	无	无
HoCB2070	汇流条	HoT-2-7-13-I-W	2	7	13	有	无	无
HoCB0420	汇流条	HoT-2-7-15-I-W	2	7	15	有	无	无
HoC04857	汇流条	HoT-2-7-20-I-W-D	2	7	20	有	有	2000pcs
HoCB1822	汇流条	HoT-2-7-24-I-W	2	7	24	有	无	无
HoC04862	汇流条	HoT-2-7-25-I-W-D	2	7	25	有	有	2000pcs
HoCB1036	汇流条	HoT-2-7-30-I-B	2	7	30	有	无	无
HoC01550	汇流条	HoT-2-7-32-I-W-D	2	7	32	有	有	1500pcs

产品规格(单位: mm)


产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoCB1823	汇流条	HoT-2-7-42-I-W	2	7	42	有	无	无
HoC01488	汇流条	HoT-2-7-43-I-B	2	7	43	有	无	无
HoCB0972	汇流条	HoT-2-7-45-I-W	2	7	45	有	无	无
HoCB1687	汇流条	HoT-2-7-45.5-I-W	2	7	45.5	有	无	无
HoCB1181	汇流条	HoT-2-7-56-I-W	2	7	56	有	无	无
HoCB2034	汇流条	HoT-2-7-60-I-W	2	7	60	有	无	无
HoCB0208	汇流条	HoT-2-7-65-I-B	2	7	65	有	无	无
HoCB0906	汇流条	HoT-2-7-80-I-W	2	7	80	有	无	无
HoCB1192	汇流条	HoT-2-7-85-I-B	2	7	85	有	无	无
HoCB0515	汇流条	HoT-2-7-90-I-W	2	7	90	有	无	无
HoCB0240	汇流条	HoT-2-7-102-I-W	2	7	102	有	无	无
HoCB2470	汇流条	HoT-2-8-8-I-AL-W	2	8	8	有	无	无
HoC04756	汇流条	HoT-2-8-10-I-W-D	2	8	10	有	有	2000pcs
HoCB2645	汇流条	HoT-2-8-16-I-W	2	8	16	有	无	无
HoC05391	汇流条	HoT-2-8-18-I-W-D	2	8	18	有	有	2000pcs
HoC05214	汇流条	HoT-2-8-30-I-W-D	2	8	30	有	有	1500pcs
HoC05413	汇流条	HoT-2-8-36-I-W-D	2	8	36	有	有	1500pcs
HoC05456	汇流条	HoT-2-8-43-I-W-D	2	8	43	有	有	1500pcs
HoC05414	汇流条	HoT-2-8-55-I-W-D	2	8	55	有	有	1000pcs
HoCB2530	汇流条	HoT-2-10-12-I-W	2	10	12	无	无	无
HoCB1121	汇流条	HoT-2.1-4.5-7-I-W	2.1	4.5	7	无	无	无
HoC04734	汇流条	HoT-2.3-6-10-I-W-D	2.3	6	10	有	有	2000pcs

产品规格(单位: mm)



产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC04730	汇流条	HoT-2.3-6-10-I-AL-W-D	2.3	6	10	有	有	2000pcs
HoC04820	汇流条	HoT-2.3-6-20-I-W-D	2.3	6	20	有	有	2000pcs
HoC05287	汇流条	HoT-2.3-6-30-I-W-D	2.3	6	30	有	有	2000pcs
HoC04790	汇流条	HoT-2.3-6-30-I-AL-W-D	2.3	6	30	有	有	2000pcs
HoC04473	汇流条	HoT-2.5-2-10-I-W-D	2.5	2	10	有	有	3000pcs
HoCB1241	汇流条	HoT-2.5-2.5-10-I-W	2.5	2.5	10	无	无	无
HoCB0616	汇流条	HoT-2.5-2.5-25-I-W	2.5	2.5	25	无	无	无
HoCB1805	汇流条	HoT-2.5-3-22-I-W	2.5	3	22	无	无	无
HoCB2263	汇流条	HoT-2.5-4.5-8-I-W	2.5	4.5	8	有	无	无
HoC01958	汇流条	HoT-2.5-4.5-11-I-W-D	2.5	4.5	11	有	有	2500pcs
HoC04423	汇流条	HoT-2.5-5-10-I-W-D	2.5	5	10	有	有	2000pcs
HoCB2641	汇流条	HoT-2.5-5-15-I-J	2.5	5	15	有	无	无
HoCB2643	汇流条	HoT-2.5-5-22-I-J	2.5	5	22	有	有	2500pcs
HoCB1058	汇流条	HoT-2.5-5-50-I-W	2.5	5	50	有	无	无
HoC04780	汇流条	HoT-3-2.5-2.5-I-W-D	3	2.5	2.5	无	有	2500pcs
HoC05566	汇流条	HoT-3-3-7.5-I-W-D	3	3	7.5	有	有	2500pcs
HoCB2289	汇流条	HoT-3-3-12-I-W	3	3	12	有	无	无
HoCB2354	汇流条	HoT-3-3-13-I-W	3	3	13	有	无	无
HoC04995	汇流条	HoT-3-3-15-I-W-D	3	3	15	有	有	2500pcs
HoC05407	汇流条	HoT-3-3-15-I-AL-W-D	3	3	15	有	有	2500pcs
HoCB2206	汇流条	HoT-3-3-20-I-W	3	3	20	有	无	无

产品规格(单位: mm)


产品编号	产品名称	产品型号	厚度H	宽度W	长度L	产品模具	载带	盘装数量
HoC04809	汇流条	HoT-3-3-22-I-W-D	3	3	22	有	有	1500pcs
HoC04781	汇流条	HoT-3-4-4-I-W-D	3	4	4	有	有	2500pcs
HoC05209	汇流条	HoT-3-4-6-I-W-D	3	4	6	有	有	2500pcs
HoC05455	汇流条	HoT-3-4-8-I-AL-W-D	3	4	8	有	有	1500pcs
HoC05313	汇流条	HoT-3-4-10-I-W-D	3	4	10	有	有	2500pcs
HoC05464	汇流条	HoT-3-4-20-I-W-D	3	4	20	有	有	2000pcs
HoCB0968	汇流条	HoT-3-4-35-I-W	3	4	35	有	无	无
HoCB1971	汇流条	HoT-3-4-35-I-AL-W	3	4	35	有	无	无
HoC04681	汇流条	HoT-3-4-45-I-W-D	3	4	45	有	有	1000pcs
HoC04806	汇流条	HoT-3-5-10-I-W-D	3	5	10	有	有	2500pcs
HoC04369	汇流条	HoT-3-5-15-I-W-D	3	5	15	有	有	2000pcs
HoCB2035	汇流条	HoT-3-5-35-I-W	3	5	35	有	无	无
HoCB1918	汇流条	HoT-3-5-35-I-L	3	5	35	有	无	无
HoCB1920	汇流条	HoT-3-5.5-15-I-W	3	5.5	15	有	无	无
HoCB1683	汇流条	HoT-3-6-15-I-W	3	6	15	有	无	无
HoC04909	汇流条	HoT-3-6-30-I-W-D	3	6	30	有	有	1000pcs
HoC04782	汇流条	HoT-3-8-8-I-W-D	3	8	8	有	有	1600pcs

■ 建议焊接参数

建议焊接参数



回流焊曲线图

性能测试

项目	参考标准	测试条件	判定标准
耐焊接热	IEC60115-1-4.18 JIS-C5201-4.18	260±5°C, 10±1秒	性能符合要求
可焊性	IEC60115-1-4.17 JIS-C5201-4.17	245±5°C, 3±0.5秒	电极表面至少95%的面积应覆盖新焊料
高温储存	IEC60115-1-4.23.2 JIS-C5201-4.23.2	1000小时@170°C, 不加载	性能符合要求
低温储存	IEC60115-1-4.23.4 JIS-C5201-4.23.4	1000小时@-55°C, 不加载	性能符合要求
高温高湿	IEC60115-1-4.24.2.1a JIS-C5201-4.24.2.1a	85°C, 85%相对湿度, 1000小时	性能符合要求
盐雾试验	GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》 ； GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件评级》	氯化钠50±5g/L, 试验温度35±1°C, 压力桶温度47±1°C, 盐雾48H	外观符合要求
冷热冲击	按照MIL-STD-202 Method 107规定的方法进行试验.	从-55±3°C到+155±3°C, 低温高温各停留时间为30分钟, 转换时间小于10s。循环次数1000次。	性能符合要求

■ 使用说明:

1、产品使用说明

- ① 产品使用过程中，注意表面防护、防止产品表面出现碰伤、划伤等缺陷。
- ② 产品安装使用时，避免产品受到机械应力的影响。
- ③ 产品的长期使用功率应小于或者等于额定功率，避免长期使用过载引起的阻值漂移。

2、产品存储说明

- ① 产品储存环境温度为5~35℃，湿度 < 65%RH，且湿度应尽量保持在低水平。
- ② 产品需存放在干净干燥、无有害气体的环境下。
- ③ 产品未使用前，需避免将产品从包装中取出。
- ④ 在上述储存条件下，产品可保持1年。
- ⑤ 1年以上产品，检查表面有无氧化，需进行焊接测试。

■ 修改履历表

序号	修改内容	修改日期	修改原因	版本	修改人	审核人
1	新增汇流条产品	2024-01-04	产品更新	A1	谢郁武	冷文义
2	新增汇流条产品	2025-08-05	产品更新	A2	黄永康	冷文义
3	规格书内容排版更新	2024-07-29	产品更新	A3	黄永康	冷文义
4	详细更新汇流条内容， 及更新性能测试内容	2025-06-11	格式统一	A4	黄永康	冷文义
5	产品表面处理更新为 表面先镀镍2-6um， 再镀锡3-9um	2025-08-25	产品优化	A5	黄永康	冷文义
6	详细更新产品内容	2026-05-07	产品优化	A6	黄永康	冷文义

免责声明

所有产品、规格书以及数据均可在不作另行通知的情况下更改。

深圳市毫欧电子有限公司及其附属单位、代理商、雇员以及其他代表其行事的任何人（合称为“毫欧电子”）不因本协议项下或其他披露中与产品相关的信息的任何错误、不准确及不完整等承担任何法律责任。

产品说明书不构成对毫欧电子中采购条款与条件的扩展或修订，包括但不限于本协议项下的保证。

除采购条款和条件中有特别说明外，毫欧电子不作任何保证、陈述以及担保。

在适用法律许可的最大范围内，毫欧电子特作出如下免责声明：

- (1) 因产品使用而造成的所有责任；
- (2) 包括但不限于特殊、间接或附带损害产生的所有责任；
- (3) 所有默示的保证，包括对特殊用途的适宜性、无侵权的可能性和可销性的保证。

规格书和参数表提供的信息在不同的应用中会有差异，并且随着时间的推移，产品的性能可能发生变化。对于产品的推荐应用说明是基于毫欧电子对于典型需求的认知和经验。顾客有义务根据产品说明书中所提供的参数去验证该产品是否适用于某个具体的应用。在正式安装或使用产品之前，您应确保已获取相关信息的最新版本。

本协议的签署不构成对毫欧电子产品所有知识产权相关的明示、默示或其他形式的许可。

除非另有明确指出，本协议所列的产品不适用于救生或维持生命的产品。在无明确指出的情况下，顾客擅自使用在上述产品中造成的一切风险由其自行承担，并且同意全额赔偿毫欧电子因该种销售或使用带来的一切损失。针对此类特殊应用的产品书面条款，请联系已授权的毫欧电子有关人员获得。

所列产品标注的名称以及标记可能为他人所有的商标。

规格书和参数表提供的信息在不同的应用中会有差异，并且随着时间的推移，产品的性能可能发生变化。对于产品的推荐应用说明是基于毫欧电子对于典型需求的认知和经验。顾客有义务根据产品说明书中所提供的参数去验证该产品是否适用于某个具体的应用。在正式安装或使用产品之前，您应确保已获取相关信息的最新版本。

本协议的签署不构成对毫欧电子产品所有知识产权相关的明示、默示或其他形式的许可。

除非另有明确指出，本协议所列的产品不适用于救生或维持生命的产品。在无明确指出的情况下，顾客擅自使用在上述产品中造成的一切风险由其自行承担，并且同意全额赔偿毫欧电子因该种销售或使用带来的一切损失。针对此类特殊应用的产品书面条款，请联系已授权的毫欧电子有关人员获得。

所列产品标注的名称以及标记可能为他人所有的商标。