







RoHS



PCB LAYOUT
TOP VIEW



主要参数:


1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

3	信号针	磷铜	半金锡	T=0.3mm
2	塑座	LCP	黑(环保)	
1	屏蔽	H62黄铜	镀镍锡	T=0.18mm
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司



网络插座

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设 计	王 丰	日期	21.04.13	标准化
校 对	李攀进	日期	21.04.13	审 定
工 艺		日期		
审 核	刘 刚	日期	21.04.13	

图样标记	重量	比例
共 页	第 页	

RJ-064-1

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	