









推柄高度A尺寸:

类型	数值
标准高E	1.1
隐藏柄R	0
加高柄H	2.9



3D图



PCB开孔

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
- 3、接触电阻: 50mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC /1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20℃ to 85℃ (无结冰)
- 8、焊接要求:
 - 手工焊接: 320° C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
 - 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

材料:

- 盖子: PBT塑料UL94 V-0(红色或蓝色)
- 底座:PBT塑料UL94 V-0 (黑色)
- 操作杆: PBT塑料UL94 V-0(白色)
- 灌封胶: 环氧树脂
- 端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")
- 密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn 0755-28190160

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
							1	4:1
审核								
工艺			批准			共 张 第 张		

拨码开关

KH-BM2.54B-7P