



版次	更新摘要	日期	序号	品名	材质
0	新图制定	2022.3.25	①	0.5掀盖卧式带扣胶芯 (H=2.0)	LCP UL94V-0 本色
			②	0.5掀盖卧式带扣后盖 (H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色
			③	0.5掀盖卧式带扣端子 (H=2.0)	铜合金/表面镀金
			④	0.5掀盖卧式带扣焊片 (H=2.0)	铜合金/表面镀锡



- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 - 温度范围: -25° C~85° C.
 - 额定电流: 0.5A
 - 额定电压: 50V, AC.
 - 接触电阻: 50mΩ MAX.
 - 绝缘电阻: 500MΩ Min.
 - 耐电压: 150V AC/1Minute
 - 产品料号: 5001 - FPC 05 20 - ** R K-00-B
- JM FPC CONNECTOR SERIES
PITCH: 0.5
HIGH: 2.00
- ALTERNATE
PACKING: R: 卷
PIN



深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	0.5 Pitch掀盖卧式下接带扣 (H=2.0) 业务图	制图 (DR)	
料号 (DWG.NO)	5001-FPC0520-**RK-00-B	校对 (CHKD)	
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 2
		SIZE	A4
		REV	A

