









1	2	3	4	5	6
版本	变更内容	签 名	日 期		



序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
⑦	焊脚	2	黄铜	镀银	
⑥	簧片	1	磷铜	镀银	
⑤	弹簧	1	钢丝		
④	底座	1	PBT	黑色	
③	防水套	1	PC	灰色	
②	按键	1	POM	黑色	
①	盖子	1	PBT	黑色	

- 技术要求
- 1、额定电压 :12V (DC)
 - 2、开关绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$.
 - 3、开关接触电阻: $\leq 500m\Omega$.
 - 4、开关动作力 :1.0 $\pm$ 0.5N
 - 5、防水等级: IP67
 - 6、开关的机械寿命要求: 300,000次循环。

项目	ITEM	规格
OP	动作位置 Opearting Position	11.0 $\pm$ 0.3mm
FP	自由位置 Free Position	11.7mm Max.
TTP	总行程位置 Total Travel Position	9.2mm Max.

电话 : 0769-82310511-867
邮箱 : hooya89@hooya.hk

东莞市六钧电子五金有限公司

设计	日期	25-11-07	防水微动开关			
审核	日期	25-11-07	RTM3-00N-NO-100-GY-E-08			
批准	日期	25-11-07	版本:A1	单位:mm	比例:1:1	