





版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN




- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material: Wafer PBT, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT



PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02AWD	2.00	6.00	4.60
-03AWD	4.00	8.00	6.60
-04AWD	6.00	10.00	8.60
-05AWD	8.00	12.00	10.60
-06AWD	10.00	14.00	12.60
-07AWD	12.00	16.00	14.60
-08AWD	14.00	18.00	16.60
-09AWD	16.00	20.00	18.60
-10AWD	18.00	22.00	20.60
-11AWD	20.00	24.00	22.60
-12AWD	22.00	26.00	24.60
-13AWD	24.00	28.00	26.60
-14AWD	26.00	30.00	28.60
-15AWD	28.00	32.00	30.60
-16AWD	30.00	34.00	32.60



GENERAL TOLERANCE		制 图 Mapping	黄彬 2022、09、07		料 号 PART NO.		版 本 REV.	A
X.±0.25	X.±2°		审 核 Audit	张伟 2022、09、07		品 名 TITLE	HX-PA2.0-4PWZ	页 次 SHEET
.X±0.20	.X±1°	核 准 Approved		罗小春 2022、09、08		客户料号 CUTM. NO.		
.XX±0.15	.XX±0.5°		单 位 Units	MM	比 例 SCALE	1:1	韩下® 深圳市韩下电子有限公司	
.XXX±0.10	.XXX±0.5°							



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co.,Ltd
Tel:0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-PA2.0-4PWZ

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	