





Kinghelm®


版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/10/06
B			



PIN位前视分布图



建议PCB板开孔尺寸



B:
2~5pin:Ø1mm
6~8pin:Ø0.6mm

技术特性


温度范围: -25℃~+80℃

额定电压: 3~4PIN:60V/5~8PIN: 30V

额定电流: 3~5PIN:3A/6~8PIN: 1.5A

防护等级: IP67

插拔次数: ≥500次

 The View		深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.				
单位 unit	mm					比例 SCALE
图号 Drawing NO		料号 Part Number	KH-869FPR0470-XP		产品名称 Product name	M8前锁 弯插板母座
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	文泽明	
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10 角度 angle ±3°		审核 Check		
				客户确认 Customer confirmation		

G	挡板	PA66	黑色	1PCS
F	pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
E	屏蔽抓	黄铜	镀金	1PCS
D	防水圈	橡胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位