










Kinghelm®

说明:

- 1.连接方式: 螺纹锁接
- 2.污染等级: 3
- 3.温度范围: -40℃~+80℃
- 4.防水等级: IP67
- 5.插拔次数: ≥500次
- 6.适配线径: PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
- 7.适配线规: 2~5Pin: AWG22; 6~8: AWG24

Pin						
	2P	3P	4P	5P	6P	8P
额定 电压/电流	250V/4A			60V/4A	30V/2A	
额定 脉冲电压	2500V			1500V	800V	
绝缘阻抗	≥100MΩ					
绝缘阻抗	≤5mΩ					

7	防水圈	橡胶	黑色	/
6	螺套	锌合金	镀镍	1PCS
5	尾部与主体相连螺母	PA66	黑色	1PCS
4	头部与主体相连螺母	PA66	黑色	1PCS
3	主体	PA66	黑色	1PCS
2	胶芯	PA66	黑色	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金	2~8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View	深圳市金航标电子有限公司			
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1	SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.
图号 Drawing NO	料号 Part Number		产品名称 Product name	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用	未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	扶刘
	零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核 Check	
	角度 angle ±3°		客户确认 Customer confirmation	

