








Kinghelm®

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/08/26



建议面板开孔尺寸



Pin位分布 (前视图)				
	3Pin	4Pin	5Pin	8Pin
额定电压	250V	250V	60V	30V
额定电流	4A	4A	4A	2A
耐电压	2500V	2500V	1500V	800V
绝缘阻抗	≥100MΩ			
接触阻抗	≤5mΩ			

		The View			
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1	深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.	
图号 Drawing NO	料号 Part Number			KH-869MCS0617-XP	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		产品名称 Product name		M12 面板式公前锁 M16*1.5,焊杯外露	
		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	扶刘
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核 Check	
		角度 angle ±3°		客户确认 Customer confirmation	

E	Pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
D	O型圈	氟胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66+GF	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位