
















Kinghelm®




建议PCB开孔尺寸

建议面板开孔尺寸



Pin位分布 (前视图)				
	3Pin	4Pin	5Pin	8Pin
额定电压	250V	250V	60V	30V
额定电流	4A	4A	4A	2A
耐电压	2500V	2500V	1500V	800V
绝缘阻抗	≥100MΩ			
接触阻抗	≤5mΩ			

 The View	
单位 Unit	mm
比例 Scale	1:1
图号 Drawing NO	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用	

深圳市金航标电子有限公司

SHENZHEN KINGHELM
ELECTRON CO.,LTD.

料号
Part Number KH-869MPS0628-XP

产品名称
Product name M12 面板式公前锁
M16*1.5 PCB

未注公差 Unmarked tolerance

零部件 Parts
X. ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10

角度 angle ±3°

绘图
Draw drawing

扶刘

审核
Check

客户确认
Customer confirmation

E	Pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
D	O型圈	氟胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66+GF	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位