




图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

E		F		G	
序号	日期	E C N	变 更 内 容	变更者	



Electrical Characteristics

1. 阻抗: 50 Ohm
2. 工作频段: DC - 6 GHz
3. 驻波比: ≤ 1.5
4. 公母头对插插入力: 10-20 N
公母头对插拔出力: 18-30 N
5. 公母PIN保持力: 0.27N±0.0098N
6. 电镀盐雾测试需过48H

BOM表

序号	名 称	料 号	物 料 描 述	单位	数量
3	中芯针	2E01-0078G	Ø1.10*7.80*Ø0.70 镀1U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0227	Ø2.78*7.50*Ø0.99 白色铁弗龙	PCS	1
1	胶芯主体	2A05-0102G	Ø5.00*13.10*Ø1.70 镀1U"金	PCS	1

公差		x.	±0.30	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 电话: 0769-83328111 手机: 13714786106			
		x.x	±0.20				
视图		x.xx	±0.10	品名规格: MCX 公头公针-RG178线			
		ANGULAR	±5°	设 计	W H	料 号	HJ-9MBL1-009
单位		mm	比例	1:1	审 核	日 期	2025-08-26
		比例	1:1	核 准	版 本	A/0	页 码 1/1