








Kinghelm®

说明:

- 1.连接方式: 螺纹锁接
- 2.污染等级: 3
- 3.温度范围: -40℃~+80℃
- 4.防水等级: IP67
- 5.插拔次数: ≥500次
- 6.适配线径: PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
- 7.适配线规: 2~5Pin: AWG22; 6~8: AWG24

Pin						
额定电压/电流	250V/4A				60V/4A	30V/2A
额定脉冲电压	2500V				1500V	800V
绝缘阻抗	≥100MΩ					
绝缘阻抗	≤5mΩ					



7	防水圈	橡胶	黑/绿色	/
6	螺套	锌合金	镀镍	1PCS
5	尾部与主体相连螺母	PA66	黑色	1PCS
4	头部与主体相连螺母	PA66	黑色	1PCS
3	主体	PA66	黑色	1PCS
2	胶芯	PA66	黑色	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金	2~8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View			
单位	mm	比例	1:1	深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.	
图号	Drawing NO	料号	Part Number	KH-869FCS0606-XP	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		产品名称	M12塑胶组装式母弯头
		零部件 Parts		绘图	扶刘
		X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核	
		角度 angle ±3°		客户确认	