


规格

2.0x9.0mm-7.0



Note:

1: 材质&电镀

盖子: PA46+30%GF

针头: 黄铜C3604 (3u Au Over50~120 μ ' Ni)针管: 黄铜C3604 (10u Au Over50~120 μ ' Ni)弹簧: 不锈钢 (1 μ ' Au Over50~120 μ Ni)

2: 电气:

额定电流和电压: DC12V ; 1A (静止)

接触电阻: 最大100mohm. 在正常工作高度。

3: 机械:

总行程: 1.9mm

正常工作位置: 7.7mm

作用力: 正常工作高度: 25 ± 10 GF

使用寿命: 10000 cycles min.

4: 工作温度

耐高温: 270C.

工作温度: -40C~85C.

5: 带*标识为重点管控尺寸

6: 不允许变形、毛刺划伤、氧化等。

7: 盐雾测试: 48小时盐雾测试。

8: 产品已通过RoHS



三角法 (PROJECTION)			图纸编号		客户		深圳市首韩科技有限公司			
	TOLERANCE.		材质	C3604	机种名称					
	UNIT.	MM	表面处理	镀金	产品名称	POGO PIN	版次	厂内版次	A0	核 准
	X.	± 0.20	FINISH		PRODUCT NAME		NO. REV	客户版次	A0	APPROVED
	X.X	± 0.15	页 码	1/1	客户料号	-	单位	mm	比例	1:1
未注公差按一般公差管控, 详细要求请参考右表.		X.XX	SHEET:						罗孝金	钟华华
		X.XXX								李春风
		ANGLE								