



RoHS





ITEM	H	
01	1.5	
02	1.55	
03	1.6	
04	1.65	
05	1.7	
06	1.8	
07	1.9	
08	2.0	
09	2.2	
10	2.3	
11	2.5	
12	2.7	
13	3.0	
14	3.2	

ITEM	H	
15	3.3	
16	3.5	
17	3.7	
18	3.8	
19	4.0	
20	4.3	
21	4.5	
22	4.6	
23	5.0	
24	5.6	
25	6.5	
26	7.0	
27	7.6	
28	8.0	


技术参数

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $100/160/230/260\pm 50\text{gf}$;
7. 开关外观应无破裂、无损伤。
8. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
9. 行 程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
10. 使用寿命: 10万次



P C B 参考图

序号	名 称	数量	原 料	备注
1	帽头	1	黄铜	
2	盖板	1	SUS	
3	簧片	1	不锈钢	
4	基座	1	PPA	
5	嵌件	1	黄铜	镀银
6	防尘膜	1	聚酰亚胺	黄色



电器原理图

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司			
						轻触开关			
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期	视图	图样标记	重量	比例
设 计	H J	日期	26. 10. 13	标准化	日期				
校 对	L P J	日期	26. 10. 13	审 定	日期				
工 艺		日期							
审 核	L Z W	日期	26. 10. 13						
						共 页	第 页		
						FG-TC-0522C-H-XXX			