






推荐插头尺寸

主要技术参数:

1. 额定电负荷: DC30V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: AC500V (50Hz)/min
5. 插拔力: 3~30N
6. 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$
7. 使用寿命: 5000次

Part NO.	A 针直径	Contact Plating
HC-DC-007B-2.0	2.0	默认: Tin
HC-DC-007B-2.5	2.5	默认: Tin
HC-DC-007B-2.0-G1	2.0	G1: 1u" Gold
HC-DC-007B-2.5-G1	2.5	G1: 1u" Gold

6	面板	1	不锈钢	T=0.15	本色
5	屏蔽罩	1	铁带	T=0.40	铜锡
4	夹板	1	不锈钢	T=0.30	本色
3	中心针	1	黄铜		镀金
2	弹片	1	H62磷铜带	T=0.30	铜锡
1	主体	1	PA9T	黑色	
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀



1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	± 0.30
X.XX	± 0.20
X.XXX	± 0.10
Angle	$\pm 3.0^{\circ}$

制图 DRAWING
审核 CHECK
批准 APPROVAL
比例 SCALE
投影 Projection

08



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	DC 插座 (2.0/2.5铜芯 插件 10.2x13.15x10mm)	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-DC-007B-2.5	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1