



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

- 备注:
1. 产品规格:
 - 1-1. 插入力: 35N MAX.
 - 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 10000 CYCLES
 - 1-3. 额定电流: 1.0A
 - 1-4. 额定电压: 30V
 - 1-5. 耐久性: 10000 CYCLES MIN.
 - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
 - 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 10000 CYCLES
 - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 1-9. 工作温度: -30° T0 +80°
 2. 材质:
 2. 1胶芯: LCP UL94V-0
 2. 2端子: C5191, 镍底, 镀金1μ "
 2. 3外壳: SUS
 3. 所用材质须符合RoHS要求
 4. 重点尺寸标识"▲"符号

尺寸	允许公差
X.	±0.50
.X	±0.20
.XX	±0.10
.XXX	±0.03
角度	±1.00°

图 纸 类 型		图 纸 名 称:	
产品工程图		MICRO 5P/F B TYPE 180插板	
设计	zhuysin	2011.07.21	产品料号
审核			GLF-MICRO-0330
		视 图	版号: A/0

修改序号	修改说明	签名	日期
A/0			