

LQG15HN33NJ02#


“#”处为包装规格代号。



<品名 (附包装代号) 一览>

LQG15HN33NJ02D、 LQG15HN33NJ02J、 LQG15HN33NJ02B

形状



L尺寸	1.0 ±0.05mm
WR尺寸	0.5 ±0.05mm
T尺寸	0.5 ±0.05mm
尺寸代号 in inch (mm)	0402 (1005)

规格

电感值	33nH ±5%
电感值测试频率	100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	300mA
直流电阻(最大)	0.67Ω
Q值(最小)	8
Q值测试频率	100MHz
自己共振周波数 (以上)	1500MHz
使用温度范围 (不包含自身温度的提高)	-55~125°C

参考信息


包装代号	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	10000
J	φ330mm纸带	50000
B	散装	1000

质量(参考值)	
1个	0.001g


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

■ 电感值-频率特性(标准值)



■ Q值-频率特性(标准值)



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。